

PP快干胶，定位快PP胶水，聚丙烯PP胶水

产品名称	PP快干胶，定位快PP胶水，聚丙烯PP胶水
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	20.00/套
规格参数	品牌:景固 型号:k-620 定位时间:10秒
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

产品详情

【产品特点】

k-620 PP塑胶专用瞬间胶水符合国际环保标准，通过欧盟ROHS标准和SGS检测。

k-620 PP塑料专用瞬间胶水对一些特殊材质，独立研发生产的特种瞬间胶粘剂，k-620 PP塑料专用瞬间胶水双组分，施工便利。非常适合连续化生产线作业。k-620 PP塑料专用瞬间胶水具有高性能、高强度、柔韧性好、耐湿性等性能。

【性能及参数】

粘度 (mpa.s) 800 温度范围 () - 40 ~ + 90

抗拉强度 (kg/cm²) 20 剪切强度 (Mpa) 24

固化速度 (s) 5-8 填充间隙(mm) 0.02 ~ 0.05

附注:

以上性能数据是在温度25、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能

保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

【使用方法】

k-620 PP塑料专用瞬间胶水使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以处理剂或清

洗剂擦拭，以清洁接着表面。

k-620 PP塑料专用瞬间胶水拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PP滴管后使用，得以控制胶水流量，保证粘接的效果。

使用k-620 PP塑料专用瞬间胶，先用k-650
是PP塑料表面处理剂在PP表面进行处理，也就是在两个粘接面涂上650 PP处理剂，等650
PP处理剂干了，约5-8秒，马上在被接着面滴一小滴620 PP胶水，即刻进行粘接并用力压紧使两个粘接面完全吻合，并保持至硬化为止，硬化时间10-15秒不等。PP专用胶水约30分钟即可达到实用强度，24小时后可得到最高强度。

景固牌瞬间胶水使用后清理瓶口，并将盖子旋紧。

景固牌瞬间胶水使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。

【注意事项】

使用景固牌瞬间胶水勿穿戴编织手套使用，景固牌系列瞬干胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤您的手，所以请千万记住，勿穿戴编织手套使用。

使用景固牌瞬间胶水假如眼睛不小心接触到时，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡、用景固牌AD-1系列解胶剂去除。

k-620 PP塑料专用瞬间胶气味具刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风。

景固牌瞬间胶水当有大量泄漏时可以用水，固化后再刮除。

【包装规格】20ml/支，10支/盒，200盒/箱

【储存】需要冰柜冷藏保存，或低于25 以下阴凉干燥地方保存。

【保质期】6个月，过期经试验合格，可继续使用。