

弥雾机 烟雾机 喷雾机 农药弥雾机 农用弥雾机

产品名称	弥雾机 烟雾机 喷雾机 农药弥雾机 农用弥雾机
公司名称	萨奥机械（济宁）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:萨奥 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市高新区同济工业园凯旋路6号
联系电话	0537-3160268

产品详情

弥雾机 烟雾机 喷雾机 农药弥雾机 农用弥雾机 园林喷雾喷药机 大棚弥雾机

莫叹春花逝，且迎夏花来。春天过去了，农田果树园林又到了病虫害猖獗的季节。在病虫害防治中，使用弥雾机（烟雾机）喷药具有工效高、防效好等优点。但由于使用烟雾机喷药用水量少，药液浓度高，机器周围易形成高浓度、颗粒极小的药雾，倘若操作不当，往往更容易造成操作者中毒，或者局部地段施药不均匀，造成防治效果差。同时，弥雾机（烟雾机）的正确维护保养是提高其技术性能和作业质量、延长使用寿命的重要措施

弥雾机功率更大，雾化效果更好，功率大小可调节

弥雾机适用范围

1. 温室大棚中使用：

- （1）省时省力，200米长的大棚15分钟即可喷完，降低劳动强度。
- （2）见效快，烟雾机喷药产生的细微颗粒穿透力强，可直接穿过植物株冠层杀虫，杀菌，不留死角。
- （3）药效持久，提高温度。0.5—10微米药物粒子，长时间（2—8小时）在空中漂浮。
- （4）降低湿度，增产增收：烟雾机用水量极小，阴雨天气照常喷施农药，不会因为湿度过大影响作物生长。
- （5）农药残留少：烟雾机雾化颗粒细微，弥温均匀，是目前发展绿色无公害蔬菜最理想的配套机械。

2. 农林果树上使用：

- （1）省药，污染小：由于药物粒径小；药效发挥充分，大大降低了农药投入；用水少，故适应山区，

丘陵，高原等缺水地区。

(2) 杀虫杀菌率高：本公司研发烟雾两用机专用扩散剂具有很好的杀虫杀菌效果，其扩散剂具有粘附能力强，抗雨水冲刷，抗风化，抗散面积大等特点。如：果树上的腐烂病，轮纹病，梨黑星病，炭疽病，蚜虫卷叶蛾及白粉虱，灰霉，霜霉，早疫，晚疫，棉铃虫，盲蝽，红蜘蛛等都能使用，并适合于各种农药的配比使用（叶面肥，杀菌杀虫剂，粉剂等）。

(3) 提高温度，预防霜冻：在春季农作物开花发芽时，进行喷烟具有提高地表温度防冻花，冻果的作用。它是目前世界上唯一能预防霜冻的产品，霜冻前喷洒烟雾可使用作物和空气中形成隔离带（2至8小时不散）能有效的防治霜冻，给经济作物带来的危害。

(4) 射程高：平喷覆盖面积大，喷射弥雾可达50多米。且药液颗粒小，渗透力强，适合高杆和密度大的植物如茶林，森林，果林，中后期小麦，棉花，玉米，稻谷等。

(5) 城市卫生防疫和环卫及交通运输：用于宾馆、公园、物业小区、城市下水道、垃圾场、厕所、货柜、仓库等除“四害”。用于车站、码头、机场、客轮、火车、汽车、飞机等运载物具有消毒灭菌除虫的功能。

(6) 使用此机，防止人体药物中毒，起到很好的作用，大大降低了人体药物中毒等不良因素。

(7) 本产品在果树上使用时，可用波尔多液和石硫合剂。

弥雾机基本操作

1、汽油加入法

打开油箱盖，使用加油漏斗，加入清洁汽油，然后将盖拧紧（无须用力过大，防止将盖拧破）

汽油灌装量以低于油箱顶3公分为易。

2、药液加入法

先将药液提前用水桶进行稀释后，打开药箱盖，使用加药漏斗，然后药溶液加入，再将盖拧紧（无须用力过大，防止将盖拧破），药液灌装量以离箱顶2—3公分为宜。

3、机械启动

(1) 该烟雾机启动时方法如下，用手按住点火开关（此时听到哒、哒、哒的点火声）握住气筒进行打气，机械启动后，先预热1分钟左右，当听到机械平稳而有 力的声音后，便可正常工作（一般情况下，燃料比较多时，打气时轻一些。燃料较少时，打气时用力一些。）启动前检查塑料桶盖是否拧紧，桶盖不严漏气，机械不能正常喷雾。

注意：冷机械启动打气重点，热机械启动打气轻点。

4、机械停止后要随手关上油箱开关，保证安全。

弥雾机注意事项

(1) 避免机器强烈碰撞，闪电、打雷、下雨时请勿使用。

(2) 只有合格的维修人员，才可以安装或维修本机械。

- (3) 使用本机器会产生高温，请勿触及高温部位，以免烫伤。
- (4) 严禁在易燃、易爆场所使用本机械。
- (5) 加油时必须在机械冷却后进行，严禁吸烟、明火操作。使用的汽油进行严格管理，喷完农药后将汽油倒在铁桶盛好。杜绝火灾发生。
- (6) 为避免喷射时吸收超微粒子、高浓度农药，工作人员须戴口罩操作。
- (7) 不要从其它有杂质的器具中抽汽油，要加入93#以上清洁汽油。
- (8) 油箱、药箱是压力容器，如果盖不严，机械将无法正常工作。
- (9) 熄火前先关闭药阀开关，再关掉油门，如果突然熄火要迅速将喷管朝下并同时关掉喷药开关。
- (10) 气管定期加机油润滑，该烟雾为四节干电池，机械在使用完后请及时取出电池，以免电池使用时间过长腐蚀电池盒。全自动要经常给电瓶充电。
- (11) 冬季用完后，须把药箱内的残液全部清理干净，以免冻坏管路及药箱。
- (12) 烟雾机的施药量于药阀开关的大小和行走的速度有直接关系，开启的越大行走速度越慢，施药量越大，相反就越小，一般人在正常行走时，药液开关开到三分之一或二分之一时，10分钟可打完一桶水（13斤）。

弥雾机技术参数

双化油器---功率更大，雾化效果更好，功率大小可调节

一键式启动---操作简单，启动更方便

整机304不锈钢制造，坚固耐用。

15升大容量药壶，厚实耐用，

可旋转360度喷药----直立不熄火

- (1) 工作环境；温度在-10摄氏度到35摄氏度之间，空气湿度；30-80摄氏度
- (2) 喷雾量；每小时80-100升水
- (3) 耗油量；每小时平均3.6升
- (4) 药箱容量：15L
- (5) 空机重量；10.6公斤
- (6) 油箱容量1.5L
- (7) 外形尺寸 1280mm*248mm*360mm
- (8) 使用燃油：汽油（使用97#汽油，不得添加任何润滑油剂）。

(9) 点火电源；12v可充电电瓶

超级弥雾机 弥雾喷雾 脉冲喷药

销售经理：郑经理

手机180 5375 0163

在线QQ3097729204

厂址济宁高新区凯旋路6号