

## GT-Y-60盐雾试验机，专业盐雾腐蚀试验箱

产品名称	GT-Y-60盐雾试验机，专业盐雾腐蚀试验箱
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GAOTIAN高天 型号:GT-Y-60
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

## 产品详情

GT-Y-60盐雾试验机/盐水喷雾试验机/盐雾腐蚀机的详细资料：

盐雾试验机/盐水喷雾试验机/盐雾腐蚀机

高天专业生产盐雾箱,盐雾机,盐雾试验箱,大型盐雾箱,盐水喷雾试验机,大型盐雾试验箱等环境试验设备,材料力学试验设备,箱包类试验设备。

送货方式：免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

（因为专业 所以信赖）

我们的产品质量可靠，价格合理，售后服务即时、周到，高天全体人员欢迎您的来电！谢谢！

一．品名：盐雾试验机

二．规格：GT-Y-60

### 三．工作室尺寸：

60x40x45cm

### 四．盐雾试验机电源：AC 220V 15A 50HZ

### 五．盐水喷雾试验机使用材料：

(A) 试验室：采PVC9德国灰色耐冲击板，厚度5m/m,耐温可达到80 .

(B) 恒温水槽：采PVC德国灰色耐冲击板，厚度5m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。

(C) 试验室上盖：采用透明亚克力台湾。厚度5mm.

(D) 试药补充桶：隐藏式附水位表，采PVC灰色耐冲击板，厚度

(E) 试验室篮架：采PVC灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15o及30o角,V型支物架4个,支物棒6个.

(F) 饱和空气桶：以SUS#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。

### 六．盐雾试验机使用温度：依CNS、JIS、ASTM可设定型：

#### (A) 盐水试验法：

(1) 试验室：35 ±1 (2) 饱和空气桶：47 ±1

#### (B) 耐腐蚀试验法：

(1) 试验室：50 ±1 (2) 饱和空气桶：63 ±1

### 七．盐雾试验机喷雾方式：

(A) 锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。

(B) 喷嘴台湾：玻璃喷嘴材质PYREX之精密玻璃喷嘴

(C) 喷雾量：1~2mL/80cm<sup>2</sup>1hr

### 八．盐雾试验机的除雾方式：藉空气挤压将雾气排出

九. 盐雾试验机的主要控制系统：

- (A) 试验室温度控制台台湾0~99.9 精度0.1 (双数位显示) VERTEX厂制VT4810 PID自动演算1只。
- (B) 加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只 (西欧制品)
- (C) 饱和空气桶温度控制器台湾0~99.9 , 精度0.1 (双数显示) VERTEX厂VT4810PID自动演算1只。
- (D) 时间控制器ANV AH5R-2 1只
- (E) 积时器：0~9999.9 hr 台制 RISESEN1只
- 1.一次调压阀：附压力表1组 (先行调压於2~2.5Kg/cm<sup>2</sup>)
- 2.二次调压阀：台制调压阀1/4" PT, 压力0~4.0 Kg/cm<sup>2</sup>可调式 (喷雾压力调节於1.0Kg/cm<sup>2</sup>)
- 3.压力表：2 Kg/cm<sup>2</sup> 1只, 精度0.1 Kg/cm<sup>2</sup>。
- (G) 法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。
- (H) 士林电机电磁接触器1只
- (I) 台制STON LY2N保护电驿1只
- (J) 台制STON MY2N保持电驿4只

~~~~~  
联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线Q Q: 76942054

公司邮箱: 76942054@qq.com

公司网站：[www.dggaotian.cn](http://www.dggaotian.cn)

公司地址：广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园