

1200型超声波振动筛,1200型超声波旋振筛

产品名称	1200型超声波振动筛,1200型超声波旋振筛
公司名称	新乡市德泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德泰
公司地址	河南省新乡市卫滨区工业园
联系电话	0373-2685791 13523241828

产品详情

1200型[超声波振动筛](#)

是在三次元振动筛的基础上加装一套超声波振动系统后研发的新产品,俗语又称超音波振动筛。

超声振动[筛分机](#)

是一种简单实用、可靠稳定的筛分设备，是全国目前网孔堵塞的最有效的解决方法。可广泛应用于[制药、冶金、化工、选矿、食品](#)等要求精细筛分过滤的行业，筛分过滤精度高，有效解决因团聚、静电、强吸附性卡堵网孔等筛分难题，是国内筛分行业的一项重大技术突破。

1200型超声波振动筛筛分原理：

1200型超声波振动筛是在YZUL立式振动电机运转的同时又额外在振动筛P型网架上安装了一个低振幅、高频率的超声换能器（振头），换能器通过220伏AC超声波电控箱产生的高频电转换成高频正弦形式的纵向振荡波，这些振荡波传到共振器上使共振器产生共振，然后由共振器将振动均匀传输至筛面。筛网上的物料在做低频三次元振动的同时，叠加上超声波振动，既可防止网孔堵塞，又可提高筛分产量和精度。从而解决了强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题，以改善超微细分体的筛分性能，所以，超声波振动筛特别适合高品质、精细粉体的用户使用。

1200超声波[振动筛](#)使用中注意事项：

- 1、更换不同目数筛网时，筛网一定胀紧后在进行粘接，否则会影响超声波振动效果；
- 2、底框与电源箱连接线接头螺母必须拧紧，以防松动后磨破电源线；
- 3、当电源控制箱内噪音过大或者发热时，应及时更换控制箱内同规格排风扇；
- 4、根据所筛物料比重的不同，超声波发生器调节的频率也大不相同，要根据实际物料操作；

- 5、在超声波振动筛满足生产要求的情况下，电源控制箱输出功率越小越好；
- 6、要保证P型网架下端换能器与网架螺栓紧固无松动，并定期检查其是否松动；
- 7、当超声波控制箱或者换能器出现异常时，如没有能力排除，请与本公司技术部联系，非专业人员，切勿乱开机箱，以免造成不必要的损失；
- 8、超声波电源控制箱应放置在干燥、通风、良好的地方，利于风扇排风散热，按照正规说明使用可延长系统寿命3倍。

[德泰机械](#)

坚持质量为先、用户至上作为公司的质量方针，同价质优、同质价廉是我们对全国客户永久不变的郑重承诺，德泰人秉承“负责、协作、创新”的企业精神，以鹰击长空的豪情服务于全国新老客户，立志产业报国。

365X24小时热线：13523241828 0373-2685791 欢迎您的来电洽谈。

