

奥林巴斯SZX10体视显微镜

产品名称	奥林巴斯SZX10体视显微镜
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	33000.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:SZX10
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

产品详情

OLYMPUS SZX10 体视显微镜 建立了清晰度、系统灵活性和易操作性的新标准 体视显微镜在世界当代生命领域中扮演着越来越重要、越来越有价值的角色。无论用在何处，用于何用途，它们对各种样品提供始终如一的清晰高效的观察成像。这就是系统灵活性变得至关重要的原因——以充足的工作空间，（本信息来自上海富莱光学）超宽的变倍范围，真实的图像还原和人机工程学设计，为使用者提供简易、舒适的工作方式。SZX2系列建立在SZX系列的基础上，承继并超越了SZH系列，在各领域都树立了新的标准。其关键在于应用了多种新的设计：采用卓越的伽利略光学系统的光学设计提供完美的图象效果，并且能够保证与各种图像设备的兼容。SZX10：图像记录和可操作性方面的卓越性能 SZX10变倍体 / SZX-ZB10 从0.63 × - 6.3 ×，SZX10提供了10倍的变倍比。变倍体中包括一个内置的孔径光阑，使用0.5X物镜可以观察直径为69.80mm的标本。这种透镜的性能保证了长工作距离，并保持稳定的出色的可操作性。可变倾角双目观察筒和眼点调节器使操作更舒适 为了使操作尽可能的舒适，奥林巴斯公司设计了倾角可在5度到45度之间变化的可变倾角双目观察筒，使操作人员无须费力地弯曲脖颈，就可以进行观察。更多需求定制可咨询上海富莱光学科技，奥巴仪器。 SZX10技术参数 奥巴仪器 项目名称

变倍体 变倍比：10（0.63 × ~ 6.3 ×）倍率表示：0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 对物镜 *WHN10 × -H / WHSZ10-H使用时 种类 N.A. W.D. (mm) DFPL0.5 × -4 0.05 171 DFPL0.75 × -4 0.075 116 DFPLA01 × -4 0.1 81 SZX-ACH1 × 0.1 90 DFPLA01.25 × 0.125 60 SZX-ACH1.25 × -2 0.125 68 DFPL1.5 × -4 0.15 45.5 DFPL2 × -4 0.2 33.5 目镜 WHSZ10 × -H 视野数22 WHSZ15 × -H 视野数16 WHSZ20 × -H 视野数12.5 WHSZ30 × -H 视野数7 镜筒 SZX2-TTR/SZX2-TTRPT 镜筒倾斜角：5 ~ 45 ° 光路切换：2段（TTR：双眼100%、双眼50%/50%、TTRPT：双眼100%、照相100%）眼幅调整范围：52 ~ 76mm SZX2-TR30/SZX2-TR30PT 镜筒倾斜角：30 ° 光路切换：2段（TR30：双眼100%、双眼50%/照相50%、TR30PT：双眼100%、照相100%）眼幅调整范围：52 ~ 76mm SZX-BI30 30 ° 双眼镜筒 镜筒倾斜角：30 °、眼幅调整范围：51 ~ 76 SZX-BI45 45 ° 双眼镜筒 镜筒倾斜角：45 °、眼幅调整范围：52 ~ 76 SZX-TBI 双眼镜筒 镜筒倾斜角：5 ~ 45 °、眼幅调整范围：51 ~ 76 聚焦机构 SZX2-FO：粗调旋钮行程为80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），耐荷重范围：0-10.0kg SZX2-FOF：粗调旋钮行程为80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），微调旋钮行程为80mm（微调行程每一圈为0.77mm），耐荷重范围：2.7-15.0kg SZX2-FOFH：粗调旋钮行程为80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），微调旋钮行程为80mm（微调行程每一圈为0.77mm），备有内装式气体，保持平衡，耐荷重范围：8.0-25.0kg SZX-FOA2：电动聚焦装置 / 聚焦方式：行程为75mm（电动粗调行程每一圈为1.5mm/sec 微动：0.3mm/sec

) , 耐荷重范围 : 2.7-15.0kg 架台 SZX2-ST : 标准架台 /

支柱高 : 270mm、尺寸 : 284 (W) *335 (D) *31 (H) mm SZX2-STL : 大型架台 /

支柱高 : 400mm、尺寸 : 400 (W) *350 (D) *28 (H) mm