



2. 最高使用温度：氢氧型 100 ; 氯型 40
3. 再生液浓度：naoh:2 - 4 %; hcl:2 - 4 %
4. 再生液用量：hcl (2 - 4 %) 体积：树脂体积 = 3 - 4 : 1 naoh (2 - 4 %) 体积：树脂体积 = 3 - 4 : 1
5. 再生液流速：4 - 6 m / h
6. 再生接触时间：约30 min
7. 正洗流速：15 - 25 m / h
8. 正洗时间：约 60 - 120 min
9. 型变膨胀率%：( oh- cl - ) 25
10. 运行流速：15 - 25 m / h
11. 工业用树脂层高度：1 - 3 m

五、包装形式：塑料袋 20kg