

供应DFB-II DBF-II船用浸水救生保温服

产品名称	供应DFB-II DBF-II船用浸水救生保温服
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:无 型号:DFB-II/DBF-II
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

产品详情

DFB-II/DBF-II船用浸水救生保温服是供船舶及海上作业平台上的人员在寒冷水域、恶劣环境中进行救生、保温的专用服装。它采用潜水服用的发泡橡胶复合材料制造成连体服装，遮盖除脸部以外的整个身体，具有浮力、水密和保温功能，不需加穿救生衣，配有救生衣灯和救生哨笛，是各航区航行船舶和海上平台必备的个人救生器材。该服装有大中两个规格，可分别供身高1.75~1.9米和1.75米以下的人员使用。服装配有安全吊带。

主要性能 穿着时间：< 2min 材质：氯丁发泡橡胶双面复合镁加布 存放温度：-30 ~ +65

规格尺寸：L型：适合于身高在 1.75m 以上者 S型：适合于身高不足 1.75m 以下者

1、进水性能：穿着者在水中漂浮1小时，衣服内的进水量小于200g。 2、浮力性能：穿着者能在5秒钟内翻转至脸向上的姿势，口鼻部露出水面120毫米，在水中浸泡24小时后，其浮力损失小于5%。 3、保温特性：穿着者在0~2 的静水流中浸泡6小时，体温降低不超过2 ，手、足皮肤温度不低于10 。

穿着使用方法 穿着者应根据身高选择合适规格的救生服，着装步骤如下，脱卸服装时反顺序操作。

1、摊开衣服，伸入双腿。 2、整理裤腿上的尼龙粘扣排除腿部的空气。

3、穿上双臂，戴好帽子，向上拉合水密拉链。 4、戴上挡浪片，遮住口鼻，然后进入水中仰面漂浮。

5、使用救生衣灯时参照使用说明书，只有在需要求助时才去点亮它。 **维护保养注意事项** 1、救生服应存放在低温、通风、干燥的环境中，严禁置于高温处或长期在烈日下曝晒，避免与酸、碱、盐等腐蚀物质接触，以防损坏衣服。服装严禁重压，在存放中出现的包装皱褶为正常现象。 2、存放、使用过程中避免与尖锐器物接触或磨擦，以防戳、磨破发泡橡胶层而影响服装的水密性，要注意存放场所的鼠害，防止服装损坏失去应有的防水保温功能。 3、经常穿着使用时应需定期把服装向外翻出，晾干积存在服装内的水气。脏污服装应用中性洗涤剂 and 软质毛刷刷洗后漂洗净洁，沥干水，然后将服装内外彻底晾干。

4、保存过程中不能拉开救生衣灯开关，只有在穿着中需要点亮时才能打开，否则将会损坏救生衣灯，或消耗掉锂电池的电能。 5、定期检查服装，如发现损坏、漏水现象应进行修复。

SOLAS公约2004年修正案第32条个人救生设备：修改了第32.3条，要求货船上为每个船员配备一件保温救生服。该条款对现有船具有追溯性。另外，对于除散货船以外，且永久航行于温暖水域的其他货船，经主管机关同意可予以免除。2006年7月1日以前建造的现有船，应于2006年7月1日及

以后的第一次SE检验前，为船上每人配备一套保温救生服。浸水保温服符合SOLAS公约、IMO规范的要求，具有水密、浮力和自然保温功能，配有哨笛和救生衣灯，不需加穿救生衣。它将衣裤连成一起，保护除脸以外的整个身体，适用于各航行船舶、石油平台和其它海洋作业工程。该产品经中国船级社型式

认可和检验。

江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的DFB-II/DBF-

II船用浸水救生保温服产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！

友情提醒：在您收到货物后两天之内！（1）发现商品DFB-II/DBF-

II船用浸水救生保温服有明显的制造缺陷的。

（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！

客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！