

# 电导率笔，电导率计，电导率仪

产品名称	电导率笔，电导率计，电导率仪
公司名称	广州三赢电子科技有限公司
价格	68.00/支
规格参数	品牌:三赢检测仪器 型号:EC 单位:MV
公司地址	广东省广州市白云区太和民营科技园
联系电话	020-29872522 15360501006

## 产品详情

欢迎新老客户前来批发！联系电话:15360501006，QQ：25541824020，谭小姐。

### EC电导率测试笔

广州三赢专业生产销售EC电导率测试笔，测水探针采用钛合金材料制作而成，外形轻巧美观、体积小、测量精度高、数字显示、便于携带。

#### 一、EC电导率测试笔产品特点：

大量程：0 ~ 9990us/cm

自动关机功能

数字锁定功能

自动温度补偿

## 二、EC电导率测试笔技术指标

电导率范围：0 ~ 9990us/cm

温度范围(CD-09)：0-99 or 32-212

精度：±2%F.S

温度补偿：0~60 自动温补

工作电压：2×1.5V

电池寿命：约1000小时

工作温度：0 ~ 60

校正：工厂校正

自动关机：10分钟

体积：142 × 25 × 15mm<sup>3</sup>

重量：36g

## 三、EC电导率测试笔使用操作：

- 1、取下保护套。
- 2、按一下ON/OFF开关，接通电源。
- 3、将EC电导率测试笔插入被测溶液中，直到液体浸到略低于“浸没线”的位置。
- 4、轻轻晃动，除去电极中的气泡。
- 5、待示值稳定（大约10秒）后读数。按HOLD键，将数字锁定，显示屏上显示"HOLD"字样，可将EC电导率测试笔取出液面读数，再按一下可解除锁定。
- 6、如果显示屏上闪烁"×10"字样，读数需×10。
- 7、使用完毕，关掉电源，用清水清洗电极，套上保护套。

## 四、EC电导率测试笔注意事项

1. EC电导率测试笔不能防水，不要让溶液超过浸没线以上。
2. 不能随意调校，EC电导率测试笔在出厂前已校正。
3. 如遇示值误差大、示值跳动、示值不归零等现象，应将EC电导率测试笔浸没线以下部位插入酒精中晃动几下，以清洗传感器。

## 五、EC电导率测试笔电池安装

若显示模糊或不显示，显示值误差大(用酒精清洗电极后)，则应检查电池电压，低于2.5v应及时更换电池。更换电池时，拉出电池仓即可更换，注意电池极性。

## 笔式电导率测试仪

广州三赢专业生产销售笔式电导率测试仪，测水探针采用钛合金材料制作而成，外形轻巧美观、体积小、测量精度高、数字显示、便于携带。