

高速微量离心机D2012 plus

产品名称	高速微量离心机D2012 plus
公司名称	临沂市盈嘉科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛洛捷克 型号:D2012 plus 容量:2ml × 12
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西19号
联系电话	0539-7829671 18053941081

产品详情

美国SCIOLOGEX高速微量离心机D2012 plus广泛应用于生物学、分子生物学、临床诊断、理化分析等领域，用于细胞、蛋白质、病毒样品等的分离。

美国SCIOLOGEX高速微量离心机D2012

plus通过TUV德国莱茵公司爆炸测试和微生物安全测试的离心机生产商 国际安全品质 - D2012

Plus通过及其严格的欧盟EN61010-2-20离心机特殊安全标准——爆炸测试，获得CE，

cTUVus和FCC国际安全产品认证 -

D2012同样通过各项低压电安全和电磁兼容测试，并获得标准符合性证书 - 高速稳定运行，安全裕度大

：铸铁底盘，整机重心低，运行稳定可靠。底盘下加装四个真空吸盘脚，双重安全保障 - 高强度金属防

护：机械安全度高，即使在转子意外炸裂的极端情况下，也保证离心机不会对周围造成危害

- 宽电压设计，保证任何情况运行稳定，转速不受电压波动影响，转速精度高

功能强大的小型离心机 - 最高转速15000rpm，最大相对离心力（RCF）15100xg, 小机型大用途 -

强力无刷直流电机免维护，驱动迅速，轻松加速到设定转速 - 适配多种规格离心管：当与转子适配器联

用时，高强度铝合金和塑料转子均可适用0.2ml、0.5ml、1.5ml和2ml离心管，一个转子，多种用途，另有P

CR排管转子 精确的控制能力 - 强力直流无刷电机，免维护，驱动迅速，轻松加速到设定转速 -

转速精度 ± 20 rpm，精度高，性能出色 - 30秒-99分钟定时和连续运行两种操作模式 -

稳速后才开始计时，离心时间更准确，分离效果更好 人性化设计 - 用户友好型LCD大显示屏 -
 转速和相对离心力，切换显示，方便数据读取 - 达到设定转速后，可修改运行参数 -
 瞬时运行功能（PULSE），可设定最高转速，扩展了应用 -
 离心完毕后，声音提示并自动开盖（D3024R除外，保持上盖关闭），便于样品降温 -
 运行进程显示和错误代码提示 美国SCIOLOGEX高速微量离心机D2012 plus

	D2012 & D2012 plus
????(rpm)	15000rpm (500-15000rpm), ???100rpm
????????(xg)	15100xg????100xg
????(rpm)	±20 rpm
????	0.2ml/0.5ml/1.5ml/ 2mlx12
??	30?-99?-HOLD (????)
????	???????
????	????????????????
??	???AC110V-220V?50Hz/60Hz, 3A
??(dB)	?56(D2012) ?54(D2012 plus)
????	25s?25s?(D2012) 11s?9s?(D2012 plus)
??(??)	(?)255x(?)245x(?)140
??	6kg
????	??/????????????????????????????????