

40mm冷冻头樱花 通用冷冻切片机用冷冻头

产品名称	40mm冷冻头樱花 通用冷冻切片机用冷冻头
公司名称	苏州巨能世纪信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨能世纪 型号:通用
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东351号工商大厦
联系电话	0512-58501869 18136090045

产品详情

病理耗材40mm冷冻头樱花基本信息：

40mm冷冻头樱花由巨能世纪信息科技（苏州）有限公司供应

用于冷冻切片机

名称：	40mm冷冻头樱花
编号：	P180d
类别：	冷冻切片机用冷冻头

40mm冷冻头樱花详细信息：

包装：包装5个/包

规格：通用

40mm冷冻头樱花用途有哪些：目录分类切片机配件

如何存储40mm冷冻头樱花：贮存常温

40mm冷冻头樱花同类病理耗材：

抗体存放架（40孔），有机玻璃	抗体存放架	40孔
徕卡冷冻头50mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
珊顿冷冻切片机15*15mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用
国产冷冻切片机20mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用
日本包埋盒塑料记号笔	记号笔	常规
硬组织专用组织包埋框	组织包埋盒	通用
华申切片石蜡	切片石蜡	500g/盒
广东茂名牌切片石蜡，块状	切片石蜡	500g/包
胃蛋白酶消化液(水剂，工作液)-3ml	免疫组化	3ml
过氧化物酶（POX）染色液	骨髓细胞染色	5×5ml
7105P标准级载玻片	载玻片	标准级
胃蛋白酶消化液(水剂，工作液)-6ml	免疫组化	6ml
条形孔拆装式包埋盒	组织包埋盒	通用
莱卡石蜡切片机包埋盒夹头，进口，夹包埋盒	夹头	通用
胃蛋白酶消化液(水剂，工作液)-6ml	免疫组化	6ml
日本羽毛牌病理切片机一次性刀片C35	病理切片一次性刀片	C35
网状纤维染色液	结缔染色	50ml*6
盖玻片标准型20*20	盖玻片	标准级
脱蜡修复液(CBS pH6.0 20×)	免疫组化	200ml
盖玻片标准型22*22	盖玻片	标准级
广东茂名牌切片石蜡，块状	切片石蜡	500g/包
环保封片胶，上海	封片剂	100ml
24片装塑料染色缸组	染色架与染色缸	24片
免疫组化笔	免疫组化笔	大支
瑞氏染色液	微生物染色	100ml
油红O染色液	脂类染色	50ml*3
德国莱卡Leica 819病理一次性窄刀片	病理切片一次性刀片	819
盖玻片标准型24*40	盖玻片	标准级
轮转切片机用一次性刀夹	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	130A
高级油镜油	常用病理试剂	100ml
伊红Y染色液（醇溶性）	色素染色	500ml
阻水笔	记号笔	粗
9108彩色面保瑞美免清洗载玻片	载玻片	电化载玻片
盖玻片标准型18*18	盖玻片	标准级

樱花冷冻切片机冷冻头30mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
冷冻切片机用一次性刀夹	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	130C-A
上海华灵牌切片石蜡，片状	切片石蜡	500g/包
徕卡冷冻切片机用冷冻头15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
德国徕卡Leica O.C.T冰冻切片包埋剂	冷冻包埋剂（OCT）	125ml/支
美国樱花O.C.T.冷冻切片包埋剂	冷冻包埋剂（OCT）	118ml/支
莱卡石蜡切片机万用夹头，夹蜡块	夹头	通用
超净高级封片胶	免疫组化	100ml
免疫组化湿盒，有机玻璃	湿盒	20片
盖玻片标准型18*18	盖玻片	标准级
弹力纤维染色液	结缔染色	50ml*4
DAB Kit-3ml	免疫组化	3ml
Thermo珊瑚顿MX35	病理切片一次性刀片	MX35+优加型
Premier+优加型一次性窄刀片,MX35+优加型		
过氧化物酶（POX）染色液	骨髓细胞染色	5 × 5ml
美国樱花O.C.T.冷冻切片包埋剂	冷冻包埋剂（OCT）	118ml/支
弹力纤维染色液	结缔染色	50ml*4
铝合金组织包埋模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
50片装载玻片存储盒，塑料	载玻片存放	50片
30片不锈钢防倒出染色架	染色架与染色缸	30片
单触式切片机用一次性刀夹	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	130AE
24片装塑料载玻片染色架	染色架与染色缸	24片
轮转滑动切片机用一次性刀夹	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	160
AB-PAS肠化生粘液染色液-AB	碳水染色	120片
环保封片胶，上海	封片剂	100ml
大型滑动切片机用一次性刀夹	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	240D
35mm冷冻头徕卡冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
盖玻片标准型24*40	盖玻片	标准级
圆孔无盖塑料组织包埋盒	组织包埋盒	通用
24片装塑料染色缸	染色架与染色缸	24片
盖玻片经济型20*20	盖玻片	经济型

更多40mm冷冻头樱花信息，欢迎您与我们的销售人员联系。

关键词：40mm冷冻头樱花 冷冻切片机用冷冻头 通用冷冻切片机用冷冻头