

# 胶片隔离剂

产品名称	胶片隔离剂
公司名称	威海华恩橡塑新材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:华恩 型号:631 99:99
公司地址	威海市张村镇长江街27号
联系电话	15966786709

## 产品详情

### 胶片隔离剂

#### 1、用途

用于防止未硫化胶片及混炼胶片在停放过程中的粘连。

#### 2、使用方法

兑水：1:49，直接倒入使用槽中。

#### 3、技术指标

##### 名称

项目指标    HN-80    HN-50    HN-C

pH值    10以下(2%水溶液)    9.5-11.5(10%水溶液)    9.5 ± 1

固含量(w/w%)    80    50 ± 3    30 ± 5

外观    米白色粉末    浅黄色液体    白色膏状物

分散性    水中分散    冷水中极易分散    水中极易分散

#### 4、检测方法

##### (1) 外观检测

采用目测法

##### (2) pH值检测

A、采用标准pH广泛试纸

B、用洁净100ml烧杯，称取5g样品(精确至0.01g)，用蒸馏水稀释成10%溶液,搅拌使其均匀，测定允许误差<0.1，取其算术品均值为结果。

##### (3) 固含量测定

A、洗净低型称量瓶备用(15ml)

B、用减量法在低型称量瓶内取2g样品(精确至0.01g)，将称量瓶敞口放入105 烘箱内烘2h,取出至于干燥器中冷却30min后称量。

C、计算

$$G = (W_i/W) * 100$$

G——固含量        %

W<sub>i</sub>——称取样品的质量    g

W——烘干后样品的质量    g

两次测定允许误差1%，取其算术品均值为结果。

##### (4) 分散性

取10g样品加入90g蒸馏水，摇晃后体系均匀。

#### 5、安全数据、

上述产品对橡胶制品无任何不良影响，不改变其物理机械性能、硫化特性，本品属无毒品，燃点500 防止挥发。

## 6、检测规则

- (1) 生产厂的质量检验部门应按标准进行检验，生产厂家应保证出厂产品均符合规定指标的要求。
- (2) 检验样品中如有一项不符合标准，应重新自桶中两倍取样检验，其结果即使只有一项指标不符合标准，则整批产品均为不合格。
- (3) 使用单位应在收到产品三天内检验所收到产品是否符合要求。