

万向吸气罩|万向集气罩

产品名称	万向吸气罩 万向集气罩
公司名称	苏州世纪行工业科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:世纪行 型号: SJ-PQ
公司地址	苏州市吴中区水香街115号
联系电话	0512-63339411 18261811833

产品详情

万向吸气罩|万向集气罩【TEL：0512-6333
9411/18261811833

联系人：甘工】请询苏州世纪行工业科技有限公司专业生产万向吸风罩.实验室排风罩.移动式排风罩.车间吸尘罩.万

向排烟罩.万向抽烟罩.万

向排气罩.万向抽气罩.原子吸收罩.不锈钢抽气罩

等产品，销往:天津,河北,江苏,浙江,安徽,福建,四川；内蒙古,辽宁,广东,广西,黑龙江,上海,江西,山东,山西,河南,湖北,湖南,海南,重庆,贵州,云南

,陕西,甘肃,青海,宁夏,

新疆等全国各地。产品通过国家相关部门认证，证书齐全。欢迎来电订购（价格优惠）！

万向吸气罩|万向集气罩

简介：

- 1、整体为PP材质，可旋转360度调节方向，易拆装
- 2、三节伸缩导管，关节处配有气流调节阀，控制进气的流量
- 3、支承固定架为全钢制，承重性好，管直径120-160，杯200-375

一、万向排气罩性能特点：1. 材质采用PVC、高密度PP组成，耐酸碱、耐腐蚀；2.活动范围大，能以固定架为中心，以1240mm为半径360度的范围内旋转；高度行程可在720mm的范围内自由伸缩，任意定位；3.装饰固定座与固定架底面距离可调，可调范围990mm~1450mm；

4.具有气流调节钮，可控制气体流量；

5..使用方便，易拆卸、重组及清洗。 二、万向排气罩安装及使用 1.

根据工作场所及室内环境选择抽气罩的安装位置，在天花顶上按固定座孔打孔，用M8膨胀螺钉将固定架固定于天花顶；2.把伸缩管插入固定架排风管孔，用管箍将伸缩管与排风管锁合，将装饰盘定位旋紧；3.旋紧集气罩；4.连接排风口，将排风口与抽风系统连接；5.使用时可随意抽拉集气罩，使其对准抽风地点，并调节流量调节钮

。用后旋转调节钮，关闭挡风板，将集气罩折

叠复位。 三、万向排气罩安装使用注意事项：1.

关节内有压力轴承及橡胶圈，若关节松动，可适当旋紧关节旋钮；2.推拉集气罩不要用力过猛；

3.伸缩管与固定架在竖直平面内不能超过90度，否则反弹；

4.安装高度，天花顶与吸气口竖直距离最大2440mm, 最小1710mm。

万向吸气罩|万向集气罩

尊敬的客户，非常感谢您查看我们的产品！您的支持将是我们前进的动力，我们将竭力向您提供质优价优的产品！

《世纪行排气罩-甘工-》为您带来开心一刻：

杰克逊生气地把杂志一扔，说：“我真想了解一下，都是谁在编造这些耻笑我们苏格兰人如何吝啬的笑话的。”

“那好说，你给这家杂志编辑部打个电话问问就行了。”旁边人给他出主意说。

“打电话？电话费谁给我付？”杰克逊生气地说。

万向吸气罩|万向集气罩