

# 寰视眼镜HS-H-R-2001高度超薄眼镜

产品名称	寰视眼镜HS-H-R-2001高度超薄眼镜
公司名称	丹阳市开发区寰视眼镜商行
价格	1.00/副
规格参数	品牌:寰视眼镜 型号:HS-H-R-2001 度数:S:-1300
公司地址	江苏镇江丹阳市国际眼镜城一楼
联系电话	0511-86672518 15996816181

## 产品详情

-1300度超薄眼镜精品案例

眼镜基本信息:

款式	男式	材质	tr90	风格	简洁	尺寸
镜架类型	全框	框架形状	方形	框架颜色	黑色	49-16-140
镜架内宽	134	镜片	树脂1.74	重量	17g	
光度信息	l:s-1250; r:s-1300; pd:61mm.					
边缘厚度	6mm					

## 镜架

本副眼镜镜架采用目前国际最流行的超轻镜框材料tr90制作而成,此材质具有以下优点:

1、

重量轻：约少与板材框重量的一半，是尼龙材料的85%，减少鼻梁、耳朵负担，使佩戴更加轻便舒适。

2、色彩鲜艳：比普通塑料框架色彩更鲜艳出色。

3、耐撞击：是尼龙材料的2倍以上，iso180/ic：>125kg/m<sup>2</sup>弹性，以有效防止在运动中因撞击而对眼睛产生的伤害。

4、耐高温：短时间内可耐350度的高温，iso527:抗变形指数620kg/cm<sup>2</sup>。不易熔化和燃烧。镜架不易变形不易变色，使镜架佩戴更长久。

## 镜片

### 本副眼镜的镜片采用

折射率1.74非球超薄超轻树脂镜片,严格按照验光单数据及镜架款式选配合理舒适的镜片规格,并由专业配镜师严格按照国家标准加工制作。该镜片具有如下特点及优势:

#### 一、专业镜层膜片

硬膜(抗磨损)、强化膜、耐久膜、抗uv膜(抗紫外线)、减反膜(视野更清晰)、顶膜(防水膜、防雾膜)

#### 二、视野更架清晰

1、加工过程均使用高清晰镀膜镜片，在镜片表面镀上具有一定厚度和层数的光学薄膜，光学薄膜赋予镜本本身不具有的光学性能，视物更加的清晰

2、好的镜片透光率,使佩戴者视野更加的清晰,影象逼真,从而起到减少视觉疲劳的作用,佩戴的舒适感更好,更美观.

3、加硬镀膜处理,使镜片更加的不易破碎,不易磨损及划伤,更加的安全耐用.

4、采用非球高折射率镜片即使是高度数镜片也会更薄更轻,整体边缘厚度控制在5.5mm至6mm,使整副眼镜看上去更加的自然美观.

## 关于近视

### 镜片厚度影响镜片

厚度的因素并非只是因为镜片本身，而是由多种因素综合影响的。(总的来说有以下几点)

1.近视度数：度数越高，镜片相对越厚。

2.镜片折射率：镜片折射率越低，镜片越厚。

3.镜框大小：由于镜片中间薄，两边厚，因此镜框越大，镜片越显厚。

4.瞳距与镜架的差异：瞳距与镜架的差异越大，镜片移位越多，镜片越厚。

我们专业定制每一副眼镜，用心呵护每一双眼睛。寰视眼镜期待与你共同成长!