

PEBT-4000 PET瓶爆破试验机

产品名称	PEBT-4000 PET瓶爆破试验机
公司名称	肇庆市嘉仪仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:CanNeed/嘉仪 型号:PEBT-4000 名称:pet瓶爆破试验机
公司地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期龙兴路6号之六
联系电话	0758-8522883 13580615433

产品详情

产品用途

canneed嘉仪仪器公司“canneed-pebt-4000型 pet瓶爆破试验机”根据“国际标准的3种pet瓶试爆检验方法”进行耐压性能试验，也可做爆破试验，以验证pet瓶是否满足包装行业的要求。

canneed-pebt-4000是测量pet瓶性能的标准仪器，是指导pet瓶生产工艺的关键仪器。因为pet瓶的容量膨胀情况和这些性能指标包括：塑性变形，空气渗透，爆破耐压，应力开裂，刚度，底部均匀，顶压（轴向承压力），热

产品优点

触摸屏操作界面，自动注水，自动夹紧样品，自动测试，伺服控制加压过程，实时显示数据，记录测试结果。的cnd-pebt软件实时显示压力和容量膨胀曲线。

“canneed-pebt-4000型 pet瓶爆破试验机”是制瓶行业和饮料行业的标准仪器
国际通用的3种爆破测试模式

cnd-pebt专家软件

预设测试模式和操作人员可编程测试模式

在测试过程中显示压力和容量膨胀曲线

在测试过程中监控和记录水温

适合测量不同容量的塑料瓶

触摸屏操作

带rs232c数据输出

带校准功能，方便校准

带水过滤系统

带压力校准的压力表和容量校准的容量瓶

技术参数

工作压力范围：0-300 psi (0-20.7 bars)

精度：+/- 3 psi (+/- 0.2 bars)

测试压力单位：psi, kg/cm², bars , mpa

容量膨胀测试单位：毫升 (ml)

压力源：推荐使用瓶装氮气 (用户另外购买)

水源:0.1~0.3 mpa 自来水

工作温度：0-50 ° c

电源：110-120 or 220/240vac @ 50/60 hz

膨胀能力：2 l

可支持瓶子的容量：最大3l (取决于膨胀百分比)

输出接口：标准串行输出

外形尺寸：830 × 580 × 1600mm(wxdxh)

重量：120kg