

# 分散机，实验室分散机，小型实验室分散机

产品名称	分散机，实验室分散机，小型实验室分散机
公司名称	莱州格瑞机械有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:格瑞 型号:G F J
公司地址	山东烟台莱州市沙河镇河贾工业园
联系电话	0535-2358056 18615978328

## 产品详情

### 实验室分散机的简介

该机器是属于实验室用品，可以用在各种不同的试验需要。可实现分散、研磨、搅拌、混合.应用于涂料、油墨、色浆、染料、农药、胶粘剂等行业,可以实现细化研磨，广泛应用于实验室科学试验、生产模拟和新品开发，及各大专院校、科研机构的理想实验设备。

### 实验室分散机的用途

主要用于颜料、染料、色浆、油墨、油漆、陶瓷的坯料和釉料、磁记录材料等工业部门和科研单位的实验室，广泛应用于科学试验、生产模拟和新品开发。

### 实验室分散机的特点：

1. 体积小，结构轻便，速度快，运转平稳，分散均匀
2. 一机多用，可以实现分散、研磨、搅拌、混合；
3. 操作简单，工作头拆卸方便；配有分散盘，固定装置；
4. 封闭工作，减少挥发和飞溅污染清洗方便；
5. 最新结构设计，与众不同的内在品质；
6. 选材精良，噪音更低，运行更平稳，确保整机的高品质；
7. 适用：产品试样专用机，主要功能为处理固液浆体的分散、细化研磨
8. 变频调速、数字显示、操作方便、实验数据采集直观

- 9、输出端应用多级增力机构，低速搅拌运行转矩输出大，转速恒定 10、噪音低，可以长时间工作
- 11、配置齿盘式分散头，PTFE研磨头
- 12、工作头更换方便，易清

### 实验室分散机的产品原理：

本机集研磨、分散、混合于一体，通过分散盘的高速旋转，使物料呈环状流，产生强旋涡，呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦，达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。

本设备结构紧凑，性能稳定，调速器带数字显示，可以显示转速操作方便，分散盘拆卸方便，清洗方便，广泛用于实验室的科学研究和新品开发。实验室分散机的结构

### 实验室分散机的结构

- 三、1、本机采用双轴恒力升降系统，手摇升降，升降方便。2、采用三相异步电动机，通过高性能变频器，对电机实行无极调速，控制精度，数字直接显示转轴转速。
- 3、分散叶轮与转轴用不锈钢螺丝直接连接。4、配置简捷、方便的料筒夹持装置。
- 5、机器底部设有定、动万向轮，可根据生产需要随意移动。

### 实验室分散机的性能：

- (1) 立柱升降平稳、灵活，操作维修方便，定位安全
- (2) 搅拌系统振动小，噪音低，搅拌轴转速可调。
- (3) 可按用户的要求，一机可配备多只容器，交替使用。

莱州格瑞机械有限公司坐落于美丽富饶的渤海湾，烟台、青岛、潍坊三市的交接处莱州市，这里交通便利，地理置优越，是从事贸易办公的理想场所。

莱州格瑞机械有限公司是一家集科研开发、制造销售、售后服务为一体的综合性企业，专业生产GFJ系列高速分散机、强力分散机、实验室分散机、双行星混合机、真石漆混合机、卧式螺带混合机、无重力混合机、双螺旋锥形混合机、干粉砂浆混合机、高速混合机、不锈钢反应釜、立式砂磨机、卧式砂磨机、三辊研磨机、胶体磨、捏合机、乳化机、过滤机、振动筛等机械设备，广泛用于化工、涂料、染料、油墨、食品、医药、建筑、塑料、化妆品等行业。有一批多年从事机械设计开发、经验丰富的专业技术管理人才，本着结构合理、经久耐用、操作方便等特点，满足新老客户的不同需求，产品畅销全国各地，深受用户的信赖，先后被评为市级先进企业、部级质量管理达标单位、特级信用企业。在厂长贾宏阁的领导下，建立完善的制作、销售、售后服务一条龙的完整质量保证体系，配备了精干的工作人员，解除了用户的后顾之忧。