

进口不锈钢卫生级蝶阀

产品名称	进口不锈钢卫生级蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK 工作压力:0~10bar
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口不锈钢卫生级蝶阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

产品简介/ Brief introduction：德国莱克LIK气动卫生级蝶阀主要用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置，采购商基本上是制药、食品设备系统集成商及买批发的等。卫生级阀门用于取用酒、醋等液体。包括上下两部分,上部分是启闭板,下部分为主体,主体由罩盖、主壳体及阀芯组成,在主壳体的出液管管壁上设有通气孔,该通气孔一端接通气管,另一端通气口与大气连通;产品的阀芯中固定一提拉杆,在阀芯上设有弹簧座,弹簧座上放置弹簧;产品的罩盖顶中心开有通孔;启闭板置于主体的罩盖之上,启闭板联接提拉杆;在启闭板上固定有手柄及通气口塞。使容器平时密闭,与空气隔绝,以保持调味品原有品味,延长存放时间;在放液时能同时充入所需空气,以使放液顺畅;该阀门结构简单,制作容易,密封性能好,操作方便。

类别	控制方式	功能
气动执行器	双作用	通气开、通气关，气源故障保持
	单作用常闭式	气开式：通气开、断气关，气源故障关闭

密封材质	标配	EPDM
	选配	FPM , Silicone , NBR
采用进口密封材料，所有密封材质均符合FDA 177.2600		
温度	工作温度	-20~+135 (EPDM)
	灭菌温度	150 (MAX 20min)
压力	工作压力	0~10bar
	控制气源压力	5~8bar
表面处理	内表面处理	R 0.8 μm
	外表面处理	R 1.6 μm
连接	连接标准	焊接端: DIN 11850 系列0, 2
		焊接端: Inch管径标准
连接方式: 焊接.快装.螺纹.法兰等		
选配	智能控制器	24V DC
		1/2个电磁阀
	位置传感器	24V DC
		2只NPN或PNP位置传感器

用于制药工业的卫生级阀门外观检验工作

卫生阀门检验的内容包括质量文件的审核和实体内容的审核两部分。在质量文件的审核主要以程序性核查为主，而实体内容审核又包括卫生阀门外观检验、强度、密封检验等核心性的内容。

卫生阀门质量文件审核 首先对卫生阀门必须具备的质量文件进行审核如合格证等，并对卫生阀门在出厂前的强度、密封等试验和有特殊设计要求的项目作为重点逐一核查。如：低温阀的低温密封性试验合格证书；SHA级管道卫生阀门其焊缝或阀体、阀盖的铸钢应有厂家无损检测合格证明书；不锈钢卫生阀门晶间腐蚀试验合格证明书；铸钢卫生阀门的磁粉检验和射线检验报告等。

卫生阀门外观检验 卫生阀门必须具有制造厂的铭牌，标明卫生阀门型号、公称压力、公称通径、工作温度和工作介质等；卫生阀门表面有无砂眼和裂纹等缺陷；卫生阀门及法兰密封面应符合要求，且不得有径向划痕，卫生阀门两端应有防护盖保护；对于有传动装置的阀门，其传动机构的检查如：蜗杆和蜗轮啮合良好、工作轻便，无卡涩或过度磨损现象是重点。

气动执行器和气动控制元件选项及用途：

双作用气动执行器：

对阀门开启和关闭的两位控制。

弹簧复位式气动执行器：

在控制电路气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

单电控制电磁阀：

供电时阀门打开或关闭，断电时阀门关闭或开启（可提供防爆型）。

双电控制电磁阀：

一个线圈得电时阀门打开，另一个线圈得电时阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。

信号行程开关：

远距离传送阀门开关位置的信号（可提供防爆型）。

电气定位器：

根据电流信号（标准：4~20mA）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

气动定位器：

根据气压信号（标准：0.2~0.1Mpa）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

电气转换器：

将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用（可提供防爆型）。

气源处理三联件：

包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳压、清洁、运动部件有润滑作用。

角位变送器：

将阀门 0° ~ 90° 的位置变4~20 mA的信号与PLC微机连接反映阀门的开度，与气动定位器配套使用。