

UV-DESIGN品牌，UV能量计稳定性

产品名称	UV-DESIGN品牌，UV能量计稳定性
公司名称	深圳沃客密科技有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:DESIGN 型号:UVINT150 规格:原厂原装
公司地址	深圳宝安区沙井步涌
联系电话	13422899986

产品详情

UV 能量计 INT150【译文】深圳沃客密科技 UV-DESIGN UV-int150 标准通用型 UV 能量计 UV 能量计，UV-DESIGN UV-integrator150 能量计适用于手机外壳，PCB,UV 板，地板，塑胶按键相关领域。UV-DESIGN品牌，UV能量计稳定性。原装规格书如实描述 技术数据：
光谱测量范围：UV250-410 纳米 峰值:365nm 测量范围：0 至 5,000 毫瓦特/平方厘米 (mW/cm²)
液晶显示范围：0 至 999,999 毫焦耳/平方厘米 (mj/cm²) 电源：长寿 3.6 伏特锂电池 电功率：100uA
电池能耐：10,000 小时 尺寸：90 毫米 直径，12 毫米 高 重量：约 150g 温度范围：摄氏 0 至 130 度 UV-Integrator 150 能在输送带上抵受 130 ° 之温度不超过 10 秒。调查校验：
由于所有的电子原件，尤其是灯光感应器，通常都会随使用时间而老化，所以建议一年进行一次校验。而且更换电池后，也应进行调查校验。(供应商提供) 保质时间：由购买日期两年保质。
使用方法：1. 按下焦耳计 150 之开关至"ON",显示屏上将会显示"0"。
2.把焦耳计翻转放在输送带上。(传感器是安装在仪器之背面，亦能抵受较高的温度。)
3.待仪器通过了输送带后，可从正面阅读结果。UV 能量将显示如：mj/cm²
4.在进行一个新的测量程序前，必须先把仪器关掉，然后再次开动。显示屏上将重新调至"0"。
接着科按照 2.继续操作。UV-DESIGN品牌，UV能量计稳定性。注意事项：1.请避免摇动仪器。2.勿直视或非直视即通过折射/反射 UV 灯，保证身体的任何部位均不受 UV 灯直射。概述：焦耳计 150 是一种高质量的 UV 能量测量仪。焦耳计 150 是用于测量不同光源的 UV 能量，尤其用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过 深圳沃客密科技有限公司 程达到理想的质量控制。焦耳计能测量的光谱范围为 250-410 纳米，最佳感应高峰光谱输出 330nm。
当曝光循环时附加射入的光线数量，相对的价值会计算在内。由于 UV 光源不规律的放射分布，及不同制造商有不同的构造设计。以致在同一测量条件下，可能出现不同的读数。UV-DESIGN品牌，UV能量计稳定性。