

自动镶样机高品质 尽在德国ATM - 竞现科技

产品名称	自动镶样机高品质 尽在德国ATM - 竞现科技
公司名称	深圳竞现科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国ATM 型号:OPAL 460 等级:一级
公司地址	深圳市南山区南园枫叶公寓B座416
联系电话	0755-2843-3163 188-9883-8325

产品详情

德国 atm opal 460 全液压自动热镶嵌机（新型滑块闭合系统）

opal 460是一款全液压、水冷却热镶样机，可用于抛光前的镶样操作。

本机可自动按顺序执行相应操作。全自动滑封可实现快速、便捷的镶样筒组件开/关操作。

镶样筒组件可免工具快速更换。坚固的铝结构采用粉末涂层。

凭借其坚固的结构和atm液压系统，机器的工作噪音可降至最低。

滑封

新型滑封是一种创新型设计，可用于快速、方便地打开/关闭镶样筒组件。通过

活动操作杆可将封口滑动至正确位置。开始循环处理后，镶样筒闭合并完成后自动重新打开。

样品操作

卡口连接方便解开连接并摆到一侧。外部连接封闭组件采用聚四氟乙烯涂层覆盖。

按下启动键后，程序会根据预定的参数完全自动执行。参数可以在镶样过程中进行更改或调整。

镶样筒组件

我公司配有多种可选镶样筒组件，涵盖 \varnothing 25,2 - 50mm，方便用户实现最佳的镶样操作。通过使用双制样模块，可以同时镶嵌两个样品。

电子控制

通过清晰的lcd操作面板，您可以很方便地控制热镶样机。用户可以下载和保存18种不同的镶样方法。

加热

通过提供的高功率加热系统，加热时间可以大大缩短。本机可精细调节加热曲线以适应脆弱的样品。

具有节水功能的冷却系统

冷却时间和最终的冷却曲线可以根据镶样要求进行精细调整。因此，冷却时间较长时可明显降低水的消耗量。

压力模式

除标准操作之外，用户可以从以下三种压力方法中进行选择。

在预热阶段同时增加压力（适合于中空的样品，如圆环）。

在达到预定温度后增加压力以尽可能使镶样无缝隙（适用于复杂形状的几何体）。

当对易碎或压力敏感的零件进行镶样操作时，随着温度的升高增加压力而表现出明显的优势。

镶样筒:	∅ 25.2 – 50 mm	
主载:	3.1 kva	
电源:	230 v / 50 hz (1/n/pe) 110 v / 60 hz (1/n/pe)	
加热:	4 x 500 watt	
温度范围:	0 - 200	
加热时间:	可调 / 0-30 min	
冷却时间:	可调 / 0-30 min	
压力:	最高 450 bar(取决于镶样筒)	
宽x高x深:	390 x 450 x 500 mm	
重量:	62 kg	

循环系统

外部的

冷却 0.81 kw

电动机功率 0.6 kw

流动压 2.8 bar

水槽 6 l

宽x高x深 440x345x565mm

230 v/50 hz (1/n/pe)

订货号: z0730007

110 v/60 hz (1/n/pe)

订货号: z0730008

镶样筒组件

(圆筒, 上面和下面存储)

订货号:

∅ 25,2 mm (大约1") z0770101

∅ 30 mm z0770102

∅ 32 mm z0770103

∅ 31,75 mm (1¼") z0770104

∅ 38 mm (大约1½") z0770105

∅ 40 mm z0770106

∅ 50 mm z0780107

连接管件

订货号: z0730003

2 根气管 r 1/2"; 2 m

适合于 3/4" 的适配器

订货号: z0730004

适合于 2 个 opal 压力机的连接套件

售后服务

atm的设备素以耐用性强和工作寿命长著称，如遇客户所购买设备已经停产，我们承诺在设备停产后的10年内的提供配件和服务。

atm服务机构可以提供以下三种方式的服务：

1. 保修服务：在保修期内，atm承诺设备在正常和正确操作条件下无材料和工艺缺陷。
2. 计时维修服务：随时为保修范围以外的设备损坏和设备故障提供的维修

服务。

3. 预防性维护服务：atm对所有售出设备均在收取一定费用的前提下提供预防性维护服务。

3. 通过系统的检查、检测和早期故障预防，这种定期上门的预防性维护服务能够保证客户设备的正常工作。