

国际牌油漆丙烯酸面漆878

产品名称	国际牌油漆丙烯酸面漆878
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:阿克苏诺贝尔 型号:878 规格:20L
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

Interfine® 878 丙烯酸聚硅氧烷 Interfine 878所使用的技术包括在专利 (US 6,281,321 以及 EP 0 941290)中。光泽及表面平整度取决于施工方法。应尽可能避免采用多种施工方法混用。采用传统型空气喷涂施工总是可获得光泽和外观俱佳的结果。

采用刷涂和滚涂施工时，对于某些颜色，为了达到均匀一致的涂覆，可能需要二道Interfine 878涂层，特别是施

工在深色底漆上，或者采用某些不含铅的诸如黄色和橙色等鲜艳色彩时。最佳做法是在Interfine 878底下采用颜色相配的中间涂层或防锈涂层。本产品必须仅采用所推荐的国际牌稀释剂进行稀释。采用其它稀释剂，特别是那些含有乙醇类和酮类的稀释剂，会严重抑制涂料的固化过程。不得超过混合使用寿命，即使涂料仍然为液体，也不建议再使用。一个良好的工作习惯是开始施工时应使用未开启过的满装涂料。由于未装满的固化剂组分对水分敏感，存在与大气中的水分发生反应的危险，会对最终涂膜的性能产生不利影响。表面温度必须始终保持在露点以上至少3 °C (5 °F)。在密闭空间中施工Interfine 878时，要确保充足的通风。喷涂施工Interfine

878的多道涂层时，必须小心谨慎，确保施工连续的湿膜，获得满意的凝聚涂膜。如果未能做到这一点，可能会降低外观和性能的等级。Interfine

878在相对湿度介于40%和85%之间时，可达到满意的固化结果。低湿度下固化较慢，高湿度下固化较快。施工期间或施工后立即冷凝，会导致表面无光及产生劣质涂膜。经风蚀或老化后进行复涂时，在施工后续Interfine 878 涂层前，应确保涂层经过充分清理，除去所有表面污染物，例如：油，油脂，结晶盐和道路烟尘。

过早暴露于积水之中会引起颜色改变，特别是深色漆以及在低温条件下。

建议该产品不要用于连续浸渍环境。在可能长期受化学品或溶剂飞溅的影响之处，请与国际油漆工业涂料公司联系，咨询关于稳定性方面的资料注：VOC值为典型值，仅供用作指导。该数值可能会随颜色差异和一般生产容差等因素的不同而有差异。

虽然低分子量的反应性助剂在正常环境条件下固化会成为漆膜的一部分，但是通过采用EPA Method 24检测分析发现，它也会影响VOC值。产品特性 Interfine 878可施工在有限范围的中间漆上。采用 Interfine 878 复涂的最长绝对间隔时间根据底漆/中间漆而定。使用前，应查阅相关的底漆/中间漆的产品数据手册及Interfine 878的建议操作程序。合适的中间漆有：Intercure 200 Interseal 670HS Intercure 200HS Interzone 505 Intergard 475HS Interzone 954 Interplus 356

关于其它合适的底漆/中间漆，请向国际油漆工业涂料公司咨询。 KNA342/KNA343 灰色 Intergard403 环氧防锈漆 KBA402/KBA403 灰色 KBA406/KBA403 浅红色 Intergard423 环氧防锈漆 KBA422/KBA423 灰色 KBA426/KBA423 浅红色 Intergard5600 环氧通用底漆 KUA602/KUA603 灰色 KUA606/KUA603 红色 Intergard5620 环氧通用底漆 KUA622/KUA623 灰色 KUA626/KUA623 红色 Intergard723 环氧半光面漆 EU Series/ECA914 Intergard7600纯环氧通用底漆 KUA760/KUA764 红铝色 KUA761/KUA764 红色 KUA763/KUA764 灰色 Intergard787 高固纯环氧通用底漆 KNA784/KNA789红色 KNA785/KNA789 灰色 Intergard821 环氧腻子 EAA820/EAA821 灰色 Interlac497 醇酸中间漆 CRB000白色 Interlac648 醇酸面漆 HXA027 荧光橙 Interlac678 醇酸清漆 HVA022 Interline 104 无机锌液舱涂料 QHA126/QHA125 灰色 Interline 704 环氧液舱涂料 THA700/THA703粉红色 THA701/THA703 白色 THA702/THA703 灰色 Interline 904 环氧液舱涂料 TCA932/TCA935 粉红色 TCA933/TCA935 浅黄色 TCA934/TCA935 灰色 Interline 925 无溶剂型环氧储罐/液舱漆 THA125/THA126 奶黄色