

沃特世Waters 1515GPC凝胶色谱仪

产品名称	沃特世Waters 1515GPC凝胶色谱仪
公司名称	苏州市莱顿科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沃特世 型号:1515
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州高新区滨河路1388号
联系电话	86 0512 66325740 13812609330

产品详情

Waters凝胶色谱仪GPC , Waters 1515GPC

Waters Breeze HPLC系统

Breeze系统可以根据您的应用进行配置，根据您的要求选择理想的泵、进样器和检测器。Breeze软件使您可以轻松使用高性能的高效液相色谱上。四个简单的窗口为您提供了实时监测，保证您的系统处于全程控制中。“How to”功能可引导您进行所有的常规HPLC操作，从仪器的设定和控制到数据处理和报告最终结果。由于您可以通过PDF文件和EMF文件将报告用电子邮件的方式发送，Breeze软件在整个色谱过程中呈现出一种方便的工作方式。Breeze™ HPLC系统提供的技术和性能体现在一个经济、紧凑、对用户友好的系统平台中。Breeze将软件、泵、检测器和进样器集成为一套满足不同需求的高效液相色谱系统。Breeze HPLC系统集简单性、高灵敏度、高精度度和可靠性于一身。适用于教学目的和日常分析工作。是理想的只需有限的费用即可获得的高质量HPLC平台，即使色谱经验不足也可以使用，用户包括高校实验室、政府实验室或者新兴公司。Waters Breeze HPLC系统特性：一套用户可选配置的完整的灵活的系统，可选以下高质量的HPLC组件，HPLC组成部分选项包括：二元或者一元泵，自动或者手动进样器，UV检测器，折光检测器，荧光检测器，电导检测器，或者电化学检测器。

Breeze软件的直观界面只需要很少的培训就可以容易地进行仪器的启动和操作。Waters 2489 紫外/可见光 (UV/Vis) 检测器 2489 UV/Vis 检测器是用于HPLC的通用型、双波长吸光度检测器。这是一款高灵敏度检测器,适用于需要使用UV进行低含量杂质鉴别与定量的常规分析。Waters 1515等强度HPLC泵 1515等强度HPLC泵是一种与1525二元HPLC泵性能相当的等强度泵，它是一种集成高压二元泵，配备机载脉冲减震及高效混合功能 Waters 1525二元HPLC泵 1525和含EF头的1525为集成高压二元HPLC泵，具备机载脉冲减震和高效混合的特点 Waters 1525微二元HPLC泵 1525微二元HPLC泵满足LC, LC/MS和 LC/MS/MS的低流需求，其最小泵量是考虑到增加样品通量而设计的 手动进样器组件 手动进样器组件有11种进样体积在1L至5mL之间的可替换的样品环，可实现进样的灵活性和准确性 分析和制备色谱柱 行业领先的HPLC色谱柱由创新的化学品和技术支持。优化方法开发和纯化过程可以使您的实验室效率最大化。Empower 3色谱数据软件 (CDS) 旗舰版CDS包可以控制更多的LC和GC仪器，也包括溶出度、方法验证、化学结构和聚合物分析在内的综合应用。可以快速部署企业层面的运行，且对IT有很高可用性。 样品提取产品 成熟的样品制备工具用于您的LC/MS和GC/MS分析。以固相萃取获得干净、快速、简单的解决方案。