

瞬间胶点胶机 406胶水

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 瞬间胶点胶机 406胶水 |
| 公司名称 | 深圳市荣晖胶粘制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:荣辉 型号:H415 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道三联三区一巷101 |
| 联系电话 | 0755-29002500 13808852107 |

产品详情

瞬间胶点胶机 406胶水

外观：透明

产品品牌：荣晖

粘度：100--200mpa.s

产品包装：1kg/瓶；20g/支

填充间隙：0.12--0.15mm

产品价格：可协商

温度范围：-58--80

最小订量：10支

固化时间（钢铁）S 60秒

交货日期：2天

剪切强度：10mpa

瞬干胶 应用注意事项：

被粘接材料表面一般采用丙酮等有机溶剂擦拭，除去油脂或脱膜剂。应注意：处理后的表面残留有碱性物质可使瞬干胶加速固化，残留酸性物质可使其固化速度减慢。瞬干胶 固化方式：吸湿固化。瞬干胶

在固化时需要与空气中的水分子发生化学反应。超过40度加温会使材料表面水分脱离，从而减慢瞬干胶固化速度。加大空间湿度会提高瞬干胶固化速度。瞬干胶不必大面涂抹，涂胶越多需要的湿气越多，固化越慢。所以被粘接材料的间隙建议在0 - 到0.1mm之间。超过0.1mm间隙建议使用促进剂。瞬干胶涂胶开始与湿气接触即开始固化，所以涂胶后要在30秒内准确贴合，使两接触面紧密贴合。

瞬干胶 粘度较低，在常温下会蒸发。蒸发的胶液在空气中与湿气反应固化，形成雾状白霜。此即白化现象。如果客户对白化要求严格可以使用低白化产品或用除胶剂清楚。还可以加大排气从而降低白化现象。瞬干胶 会迅速粘连皮肤。用酒精清洗或用温水擦拭可以去除。建议操作人员配带防护眼镜，如果瞬干胶接触到眼睛，需用清水冲洗15分钟，送医生处理。