

# 液压式微电脑万能材料试验机 威胜德厂家直销

产品名称	液压式微电脑万能材料试验机 威胜德厂家直销
公司名称	昆山威胜德检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威胜德 型号:WSD-8405 产地:江苏
公司地址	江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号
联系电话	0512-50178968 18551157068

## 产品详情

1.液压式微电脑万能材料试验机的功能用途：万能材料试验机适用于对金属、非金属及复合材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能测试。能自动检测出材料的最大力值、屈服力值、断裂力值及最大伸长量、屈服伸长量。

2.液压式微电脑万能材料试验机的试验类型有：通过变换夹具可适合自行车、汽车、纸类、工具等多种试件的测试。

3.液压式微电脑万能材料试验机的试验依据：gb/t16491-96 gb/t3159-92 gb/t2611-92 gb/t13634-00 iso7500-1:86

4.液压式微电脑万能材料试验机的技术参数：

机型 wsd-8301 wsd-8302 wsd-8303 wsd-8304 wsd-8305 载荷容量 0.01-1kn 0.1-10kn 20-50kn 50-200kn 300-1000kn 载荷方式 无间隙螺杆传动、高精度的应变控制方式 载荷测定 精度 示值的  $\pm 1\%$ 以内，选配装置可使精度为示值的  $\pm 0.5\%$ 以内范围内) 倍率  $\times 1 \sim \times 250$  无级转换 载荷校正 自动更正方式 (校正载荷：拉伸、压缩) 动力源 直流、变频、伺服控制系统 液压控制 精度等级 1级/0.5级 (示值的  $\pm 1\% / \pm 0.5\%$ 以内) 1级 变形精度 1mm；(示值的  $\pm 0.5\%$ 以内) 位移精度 1%；(可选择示值的  $\pm 0.5\%$ 以内/示值的  $\pm 0.2\%$ 以内变形测量系统)

示值的  $\pm 0.5\%$ 以内  $\pm 0.5\%$ r.o 试验速度 0-200mm/min (0-500mm/min 橡胶电线电缆等行业) 无级调速 0 ~ 120mm/min无级调速 速度精度  $\pm 1\%$

示值的  $\pm 1\%$ 以内(1级) / 示值的  $\pm 0.2\%$ 以内 (0.5级) 安全装置 电子和机械双重限位保护；最大容量 设定保护、超过最大负荷10%时机器自动保护 上下夹具行程离 1000—1600mm 1000—1600mm 800—1600mm 300---900mm 0-250mm 有效试验宽度 500—800mm 500—800mm 300—500mm 300-500mm 600mm 试验控制 循环试验控制循环拉伸/压缩试验

单一试验控制 (单方向的拉伸/压缩试验)；持久试验yan 验控制 (定时定力量试验)；手动控制 (夹具

的位置微调) 标准配置功能 试样破断的自动检出、自动停机、自动复位

试验条件存盘、试验速度任意设定

显示功能：实际载荷或应力值的表示、位移量的表示

峰值点载荷、位移值和破断点变形量

载荷、变形的模拟输入：dc 0-5v及开关量

伺服系统的模拟量输出：dc 0-10v

并行口或rs232接口(专用控制软件用) 尺寸l×w×h、

重量 wsd-8001 800×300×1100mm 100 kg

wsd-8002 900×450×1900mm 300 kg

wsd-8003 1400×600×2400mm 1000 kg

wsd-8004 1600×600×2400mm 1200 kg

wsd-8005 1100×700×2500mm 2200 kg )

电源 220v/380v, 50hz 380v, 50hz 环境条件 温度-20--40 湿度20--80%  
电源电压变动±10%以内

公司名称：昆山威胜德检测设备有限公司

公司地址：江苏省苏州市昆山市开发区南河路1078号

联系方式：0512-50178968 13962442270

本公司主要测试产品涵盖各种健身器材试验机系列、婴儿推车试验机系列、自行车试验机系列、玩具试验机系列、办公家具试验机系列、汽车试验机系列、材料试验机系列、环境试验机系列、电工类试验机系列和其它非标类试验机系列检测设备及其他非标加工设备及工业控制软件的开发。以上是wsd-8305 液压式微电脑万能材料试验机的详细介绍，包括价格、型号、图片、厂家等信息!