

NJ-160型水泥净浆搅拌机

产品名称	NJ-160型水泥净浆搅拌机
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:NJ-160型 转速:: 高: 125 ± 10 r/min 低: 62 ± 5 r/min
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

NJ-160型水泥净浆搅拌机(力特)

水泥净浆搅拌机,水泥净浆机,NJ-160

将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块用。

主要技术参数:

- 1、转速: 高: 125 ± 10 r/min 低: 62 ± 5 r/min
- 2、搅拌叶片宽度: 111mm
- 3、搅拌锅内径 × 深度: 160mm × 139mm

水泥净浆搅拌机调整与保养

- 1、调整：本机出厂已将搅拌叶与搅拌锅之间的间隙调整到 2 ± 1 mm范围。

搅拌叶与搅拌锅的工作间隙调整，可松开调节螺母转动搅拌叶使之上下移动，再用检测杆检测正确间隙后，再旋紧调节螺母即可。或松开电机与立柱，减速箱法兰与电动机连接的螺钉，正确后再拧紧螺钉。

- 2、保养：

(1) 应保持工作场地清洁，每次使用后应彻底清除搅拌叶与搅拌锅内、外残余砂浆，并清扫散落和飞溅机器上的砂浆及脏污物，揩干后，套上护罩，防止灰尘。

(2) 本机无外部加油孔。传动箱内蜗轮付、齿轮付及轴承等运动部件每季加二硫化钼润滑脂一次，加油时可分别打开轴承盖，支座与立柱导轨之间，升降机构之间应经常滴入机油润滑，每年保养一次，将本机全部清洗并加注润滑油和润滑脂。

(3) 机器运转时遇有金属撞击噪声，应首先检查搅拌叶与搅拌锅之间的间隙是否正确。

(4) 使用搅拌锅时，要轻拿轻放，不可随意碰撞，以免造成搅拌锅变形。

(5) 当更换新的搅拌锅或叶片时，均应按前述方法调整间隙。

(6) 应经常检查电气绝缘情况，在20 ±5 相对湿度50%~70%时的冷态绝缘电阻 5M 。

水泥净浆搅拌机安装方法：

1、本机不设起吊装置，人工搬运即可。

2、本机安装只需将主机放在平整的水泥平台上，并在底面垫上一层厚5~8mm橡胶板。

3、电源及安全接地 本机器出厂带2m长电源进线及四芯插座一只。必须确保相线和零线无误才能通电。出厂时电器绝缘已经达标，为了保证用电安全，请将机身安全接地标志点用不小于1mm²截面的多股塑料铜芯线可靠接地。

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

水泥净浆搅拌机,水泥净浆机等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。