

SP-175砂浆收缩膨胀仪

产品名称	SP-175砂浆收缩膨胀仪
公司名称	沧州鑫科建筑仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县
联系电话	0317-5103232 18034077966

产品详情

SP-175砂浆收缩膨胀仪概述

用来测定砂浆的收缩和膨胀变形量，以确定其收缩系数和膨胀参数。适用于建筑科学研究及相关设计部门和有关实验室以及施工单位。

技术参数

- 1.标准棒长度 175mm
- 2.标准棒膨胀系数 15×10^{-6}
- 3.位移计精度 0.01mm
- 4.位移计量程 ± 5 mm
- 5.百分表最小刻度值：0.01mm

6.百分表最大量程：10mm

7.测量范围：170 ~ 180mm

8.测头球面孔半径：R=3mm

9.标准杆基长：175mm

10.外形尺寸 220 × 220 × 510

使用方法

- 1、先将标准棒置于工作台上，拧动调整螺丝使之近似垂直。
- 2、将测量框架置于标准棒的顶头，调整螺杆和螺母，使百分表对准零位（或记下百分表之刻度）。
- 3、将制作养护好的试件两端擦拭净，然后放置在工作台上，然后把测量框架套在试件上，并左右移动表框，使试件与测量框架的测量头准确地接触，此时即可开始读数，并记录下表盘上的刻度值。
- 4、如果实验不是连续进行或实验历时较久后，则在测试前须先在标准棒上校准测量框架

砂浆收缩膨胀仪注意事项

- 1、使用时，忌用手直接与标准棒接触，应持外外套部分，以防止标准棒受人体手温的影响。
- 2、测试过程中供应商沧州鑫科建筑仪器有限公司 0317-5103232，应使百分表的测头缓慢而平稳地与试件接触，不允许冲击和碰撞，严禁将百分表测杆顶过最大量程范围，以免影响表的灵敏度和使用寿命。

3、仪器用毕后，应将测量框架的测量头和百分表探拭净，并涂以钟表油。