

SCM-200双端面磨平机,自密实混凝土U型箱

产品名称	SCM-200双端面磨平机,自密实混凝土U型箱
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/1
规格参数	品牌:1 型号:1
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

SCM-200双端面磨平机产品详情 SCM-200双端面磨平机,该机是各类岩矿石、混凝土等非金属固体进行力学测试的标准样本制作的必备设备,该机与本厂生产的钻孔取样机配套使用,即可加工出高精度的方体或园柱体测试标本。主要技术指标

- 1、工作台电机功率0.55KW, 转速1500rpm
- 2、磨削动力1.1KW × 2台,转速2750 rpm
- 3、磨轮直径: 200mm
- 4、可磨样本规格:(正常出厂配置磨50~100mm的夹具)
(1)方块50 × 50 × 50~150 × 150 × 150mm
(2)圆柱 50~ 150mm
- 5、试件精度可达:(1)平行度:50mm范围不超过+0.10 mm,
(2)光洁度:按机械加工粗糙度标准Ra3.2。
- 6、自动磨削进给量:0.04~0.17。
- 7、冷却装置:自来水冷却。相关仪器安装
1、双端面磨平机,双面磨平机最好安装在浇筑的地基上,地面必须平整坚固,固定好机械螺栓,避免本机工作时振动。
2、安装完毕后,应清洗机床各部分防锈料,擦干净后再在各润滑表面及导轨上加注机械润滑油。然后用手转动手轮、磨盘,检查转动是否正常。
3、接通自来水。
4、检查电路有无控制元件、熔断器、接头是否松动、掉线等。
5、机床必须有可靠的接地,经过检查无误后方可接通电源。
6、打开电源按钮,按下磨头按钮,并立即按停止按钮,看磨头的转动方向是否按箭头方向旋转,绝不允许反方向旋转。
7、再按工作台按钮,工作台往复运动。
8、推动磨削动力头侧面的手动、自动把手,是否灵活。否则要在滑动部分加注润滑油。再推动几下。工作台两侧在贩撞击块,是用来调节磨轮自动进给量,根据试样的硬度程度调节进给量,最大范围不允许超过二格,出厂时,磨头自动进给量为每次一格。
9、打开工作台夹具上的水开关,应有冷却水喷出,流量应充足。

自密实混凝土U型箱产品详情 自密实混凝土型箱用于测量新拌混凝土通过钢筋间隙与自行填充至模板角落的能力,适用于各个等级的自密实混凝土自密实性能的测定。自填充性又称间隙通过性,用箱形试验(欧洲称U形箱),用一个矩形箱,中间通过隔板分为A、B二室,下端流出19cm高连通口,连通口处垂直放一定间距的钢筋。将A室装满混凝土拌合物,拔开隔板,拌合物即通过钢筋流入B室。停止流动后测两侧混凝土高度差。

联系方式
电话:023-6760 0861 手机:135 0030 1020 Q Q:3324319856
地址:重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 全国统一服务电话:400-996-7116