

# 金乐盾TPE粘电镀铝胶水

产品名称	金乐盾TPE粘电镀铝胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:金乐盾 型号:JLD4003 固化:常温固化
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

## 产品详情

惠州市金乐盾新材料科技有限公司，一家专业致力于胶粘技术、开发、创新、生产、商贸于一体的内资民营企业。自公司成立以来，本着高技术、高效益、高服务、高质量、高诚信、高管理的策略。拥有多年从事胶粘剂研究开发的数名专业工程师，以精益求精、积极进取的精神，生产一系列广泛用于“电子、玩具、礼品、钟表、塑胶、五金、家具、汽车”等行业的数千种胶粘剂制品。同时为客户随时研发配制不同性能的胶粘剂产品。我们致力成为各客户的“开发人员的好帮手、工程技人员的好参谋、采购人员的好知音”。以高效、稳定、成熟的产品服务于客户，我们应客户之所需、急客户之所急，实现生产现代化、技术高端化、管理人性化、质量严格化。

咨询电话：0752-3097652 13927339931

QQ：137876772

咨询邮箱：137876772@qq.com

惠州金乐盾新材料科技有限公司，一家专业致力于胶粘技术、开发、创新、生产、商贸于一体的内资民营企业。自公司成立以来，本着高技术、高效益、高服务、高质量、高诚信、高管理的策略。拥有多年

从事胶粘剂研究开发的数名专业工程师，以精益求精、积极进取的精神，生产一系列广泛用于“电子、玩具、礼品、钟表、塑胶、五金、家具、汽车”等行业的数千种胶粘剂制品。同时为客户随时研发配制不同性能的胶粘剂产品。我们致力成为各客户的“开发人员的好帮手、工程技人员的好参谋、采购人员的好知音”。以高效、稳定、成熟的产品服务于客户，我们应客户之所需、急客户之所急，实现生产现代化、技术高端化、管理人性化、质量严格化。

咨询电话：0752-3097652 13927339931

QQ：137876772

咨询邮箱：137876772@qq.com

金乐乐TPE粘电镀铝胶水技术参数：

产品型号：JLD4403

产品形态：液体型

剪切强度 ( mpa)：14

粘度 ( cps)：800-1000

化学成份： -氰基丙烯酸酯胶

产品特点：固化速度快，粘接强度高，低气味，无白化，耐高温性好

固化机理：非反应性胶粘剂

规格：20g/支、20支/盒

适应温度：-50 ~+85

固化时间：初固5秒-10秒-全固24小时

参考操作环境温度：40%-70%

参考环境温度 ( )：23-25 ( 低于此范围的湿度或温度会减慢其固化速度，高于此范围的湿度或温度会加速其固化)

最大填充间隙：0.05mm

保质时间：6个月

净含量：20克

包装：塑料瓶

温馨提示：气温越低胶水定位时间越慢

金乐盾TPE粘电镀铝胶水粘接材质范围：可用于大部分材质，金属粘软TPR，塑胶粘金属，橡胶粘金属，数据线的生产接头粘PVC，金属粘POM，亚克力粘ABS，ABS粘ABS，铁粘ABS，氧化铝粘ABS，PVC粘金属，橡胶粘陶瓷等等，对电镀金属材质有很好的粘接效果。

（注：对硅胶、合成橡胶、PP、PE、TPU、POM等惰性难粘材料的粘接时，可配合我司JLD770处理剂一起使用，在粘接材料的表面刷一层处理剂，其作用是提高惰性材料对胶水的吸收）

## 使用方法：

1、表面处理：使用干棉布或砂纸将着表面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以稀释剂擦拭，以清洁粘接表面。

## 2、涂胶：

（1）拧开前盖即可使用，瓶口如有胶水先用棉布将胶水擦拭干净，再套上针头或PE滴管后使用，注意控制胶水流量，保证粘接效果。

（2）在被粘接表面滴一小滴胶水，即可进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间数秒不等，一般约为5-10秒，30分钟达到实用强度，24小时后达到最高强度。

（3）使用后清理瓶口，并拧紧盖子，以免下次使用时固化了。

（4）使用完后将胶水存放在阴凉干燥处。

## 注意事项：

1、勿穿戴编织手套使用，瞬间胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应，反应时产生高热量，会烧伤你的手，所以请千万注意，勿穿戴编织手套使用。

2、假如眼睛不小心接触到胶水，因固化后胶水坚硬会伤及眼球，勿用手搓揉，且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者及时送医处理，皮肤接触时用温肥皂水浸泡或用丙酮、解胶剂清除。

3、瞬间胶具有挥发刺激性，请在大量使用工作场所应保持通风，当有大量泄露时可以用水固化后再刮掉。