

汽车去污清洁剂灌装设备&葡萄糖定量设备

产品名称	汽车去污清洁剂灌装设备&葡萄糖定量设备
公司名称	济南瑞辉自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济南瑞辉 型号:RH-456
公司地址	济南市历城区荷花路8828号
联系电话	0531-88988057 18615404700

产品详情

汽车去污清洁剂灌装设备&葡萄糖定量设备

ZP

洗衣液半自动气动活塞式灌装机200ML洗手液小型定量充填机

百草枯半自动气动活塞式灌装机200ML农药化工用品小型定量充填机

百草枯半自动电动磁力泵灌装机2ML农药化工用品小型定量充填机 RH-6352211515212

本机免费保修一年，终身维修。自产自销，售后更有保障 名称：不锈钢磁力泵微电脑液体多功能灌装机

特点：1，调节时间范围大。0.01-999.9秒

2，耐腐蚀，耐高温，泵体是316的不锈钢，可以灌装有腐蚀性的液体 3，计量准确 4，快速设定灌装时间

5，容易清洗，灌装不同液体时，只需要把管子拆下来清洗就可以。 6，有防滴漏的功能

7，中文面板显示，直观 8，采用微电脑控制，操作更简单，可以用自动，手动，脚踏三种控制方法操作使用。更方便，更准确，更有效 9，出料嘴的大小可以根据你的瓶口的尺寸随意更换

10，电机功率大，流量大，本机的流量是3200ml/分钟，同类的产品的流量是1400ml/分钟

(此款是用耐腐蚀不锈钢的自吸磁力泵 技术参数：流量：3.2升/分钟 工作电源：AC220V 功率：80 w

延时范围：0.01s ~ 999.9s 计数范围：1 ~ 59999次 工作模式：通电延时 灌装头直径：4mm

机体材料：不锈钢 泵体材料：不锈钢 重量：8kg 数据程序设置

显示方式：上排灌装时间显示，中排间歇时间显示，下排计数显示 使用方法

准备好要灌装的液体，接上220v电源，调节好灌装时间，与间歇时间，计时器，先按点动开关试机，电机正常工作，按手动键，用脚踏开关控制灌装机工作，踏一下，灌装机工作一次，

按自动键，灌装机按设定的时间自动连续工作。

磁力泵液体灌装机的特点：是利用微电脑对微型水泵在灌装时间、电机转速等因素上的控制，达到均匀的、重复误差极小的液体灌装方式，广泛地应用于药物、化工、食品、饮料、油脂、化妆品等行业，磁力泵灌装机的齿轮泵头靠磁力驱动，泵轮与电机无轴连接，

不用担心轴封损坏滴漏或泵的负载过高而烧坏，泵头为316L不锈钢制造，耐酸碱，耐腐蚀，适用于几乎所有能流动的液体均能灌装，尤其适用于油类，洗涤剂，酸碱液，高腐蚀性液体灌装，性能稳定可靠，使用寿命长。本机采用特种材料的耐腐蚀不锈钢微型自吸式磁力泵，用微电脑来控制泵的工作时间以及间歇时间，定量自动灌装，自动设定管装时间的设备。可用来灌装饮料、酒、石油、日化、食用油、医药、农药以及其它各种液体。适合有腐蚀的液体，耐酸碱，耐腐蚀。本机结构简单，操作方便。可以微电脑控制，可以手动控制，还可以脚踏控制灌装。并可加长料嘴，皮管任意移动灌装，能满足5克以上无限量容量，是一种可靠耐用的灌装设备。常适用于小型企业以及小商店，家庭等使用。可定做加长皮管移动灌装，方便实用。

操作步骤 1. 装时间调节 A，先按设置键，时间闪烁，按增加键0-9，设定该位所需的时间。B，再按右移位，到指定位，按增加键调节该位时间，重复操作即可。C，按单位键使小数点前后移动，确定时间的单位 D．按退出键，设置完成。 2. 间歇时间调节与灌装时间调节一样的 3. 计时器的调节 A.按设置键，计时器闪烁，按增加键0-9调节该位数量，按右移位调节其他位的数量，设定所需的数量即可。B.按模式键，灯亮时，灌装到指定的数量，灌装机停止工作。等不亮时，连续工作并连续计数。 4. 灌装设定 按下灌装设定，灌装机开始工作，等灌装到您所需要的量时，再按下灌装设定键，灌装时间上显示的时间即为灌装该量时所需的时间

济南瑞辉是国家高新技术企业，国家中小企业创业基金获得企业，世界贸易中心会员企业，三大行业协会会员企业。公司在董事长汤建华的带领下，以“努力使中国小包装生产线实现标准化”为使命，以“瑞辉出厂的每一台机器就像是自己的孩子到外地去工作一样，我们会时刻牵挂着他，维护着他”为经营理念，努力打造适用、美观、人性化的瑞辉产品和稳定、厚实、无人化的服务品牌，为中国和世界的包装事业作出应有的贡献。

热忱欢迎国内外客户来济南瑞辉自动化设备有限公司实地考察，光临指导！

如果您对我们公司的产品感兴趣或者有任何的疑问，可以直接与我们联络或者留言，我们会给您答复，另外欢迎广大新老客户莅临我们公司进行参观指导工作。QQ：3294325035 销售部：0531-88988057 销售经理：18615404700 地址：济南市历城区荷花路8828号