

TPU快干胶手机按键专用胶粘涂利401

产品名称	TPU快干胶手机按键专用胶粘涂利401
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:粘涂利 型号:401
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

TPU专用快干胶	
型号	
外观	无色透明液体
类型	乙基
粘度 (cps)	100 ~ 150
固化速度 (S)	10 ~ 15
剪切强度 (mpa)	24
保存期(月)	10

填充间隙 (mm)	0.06
工作温度 ()	-50 ~ 82
主要应用	按键、电子、塑料、橡胶、金属、陶瓷、珠宝、皮革等
主要特点	通用型，中粘度，低白化，高强度；用于惰性表面，粘接多孔，酸性及吸收材料

【瞬间胶水使用指南】

要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当清洁干净，除去油脂、铁锈等，保持表面干燥，清洗方法是以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭。

在被接着面滴一小滴接着剂，马上进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可达到最高强度。

多余的胶粘剂可用研泰牌清洗剂，硝基甲烷或丙酮溶解。

【瞬间胶水注意事项】

点胶时不能带手套操作，因为手套和胶液发生反应产生的高热量会伤及手。

如不小心渗入眼睛，切忌用手搓揉，应立即用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医院紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、研泰系列解胶剂去除。

瞬间胶具有挥发刺激性，大量使用时，工作场所请保持通风。

有大量胶液泄漏时，可以用水固化后再刮除。

【瞬间胶水贮存条件】

必须放置于儿童接触不到的地方，避免阳光直接照射。

本产品的理想储存条件是放在8-21 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。

对于未开封的胶粘剂最佳存储温度是2-8 。

对于冰箱中贮存的产品，在开封使用之前，应当使之回升到室温再使用。

为避免污染未使用的胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。

TPU按键这个词，对于没有接触过按键行业的人来说也许会很陌生。下面由小编来讲述一下关于按键的常见几种分类：1、纯硅胶按键比如：电视机、空调遥控器，有一些手机也是应用纯硅胶按键，都是以前的老款的手机了；2、P+R按键：这是按键中比较常见的一种，是塑胶按键+塑胶支架+硅胶底胶，用胶水粘接制成，这种工艺应用非常广泛；3、Tpu按键：TPU按键的应该主要是针对一些需要丝印字符等要求而产生的工艺，主要应用于一些高端智能手机，比如三星系列手机的HOME键；由铝合金按键+TPU底胶组成；这里主要介绍一下按键生产的流程和工艺：这里用的TPU其实就是一层薄薄的透明的膜，然后进行丝印加工，根据实际的颜色工艺，接着需要烘烤，时间60分钟温度110；下来需要在字符表面印刷一层粘接剂，接着烘烤，同上；接下来就是模压，让硅胶跟印刷后的TPU进行高温一体成型，之后的工序就剩冲切了；这里说的HOME键是由：铝合金按键+TPU底胶组成。

TPU底胶按键具有的优势是什么？1、轻薄设计，符合当今手机行业追崇的薄、更薄设计理念；2、手感功能：TUP底胶相比硅胶底胶按键在硬度上处于优势，所以按键的手感功能更佳、弹性更佳；