

金属分离器|金属分离器厂家

产品名称	金属分离器 金属分离器厂家
公司名称	东莞市嘉乐仕金属探测设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:嘉乐仕 型号:50 电压:220
公司地址	东莞市常平镇岗梓村大埔工业区兴华大厦B座一楼
联系电话	0769-83508392 15907693763

产品详情

金属分离器嘉乐仕

一、产品简介：

功能：药物金属检测机是一种为满足制药企业对药品金属污染检测要求而设计制造的专用设备，它可以检测各种药片和胶囊，以确保药品生产过程符合gmp的要求。它也可以用于检测糖果和其他物品中的金属污染。本机由电器控制系统、检测系统、剔除机构以及机架等组成。在线监测稳定性好、检测精度和灵敏度高，能检测出药片和胶囊中微小的金属屑和金属丝并自动予以剔除。检测时只需通过简单操作即可完成过程控制，从而提高检测效率，确保药品质量安全，是压片机与胶囊充填机的最佳伴侣。

- 1、德国技术，高检测精度，专为医药和保健品设计的金属检测机；
- 2、专用于检测分离片状，粉状，纤维状及潮湿物料中的磁性及非磁性金属；
- 3、超高的工作频率，保证了最佳的检测精度和性能；
- 4、具备产品效应自动手动学习功能；
- 5、集成金属异物快速剔除系统，适合检测散料产品，即使金属被密封在产品中也能检测出来。

二、产品优势:

- 1、高的灵敏度，稳定性；
- 2、片状和长纤维的产品不会堵塞剔除设备；
- 3、特殊的结构设计可以有效避免震动，噪声和产品效应等外部因素的干扰；
- 4、多种口径可选，型号满足所有实际应用；
- 5、合理设计，易清洗；

三、性能特点：

www.jls668.net

金属分离器嘉乐仕

金属分离器嘉乐仕

- 1、应用于重力下落式材料的检测分离；
- 2、具备学习功能，产品效应抑制功能，可以适应对不同产品的检测；
- 3、具有200种产品存储功能，可以迅速更换产品参数；
- 4、框架结构适于机体部分清洗，结构紧凑，易于安装；
- 5、检测材料特性：散料，薄片状，纤维状，粉状颗粒（尺寸小于8mm）；
- 6、报警方式：声光报警；
- 7、配有空气过滤器；
- 8、可选快速连接器和气密法兰，实现快速安装拆卸；
- 9、防护等级：ip65；
- 10、符合haccp、gmp、ifs认证。

- 11、通过剔除系统进行快速剔除，能减少物料损失，不会干扰正常的生产过程；
- 12、多种口径可选，型号满足所有实际应用（产品规格，精度要求、工作流量）；

应用领域：

医药行业，保健品行业，食品行业，化工行业及其它行业。

金属分离器嘉乐仕

????????????11?14????13????????????“2016?????????”????????4?1?????
????????????????????223908????29.8%???66672????????????????63710??28.
5%??

?????????“?????????????????????????????????”?2009????6?????????????
??3749????????????????????2010??75065????????????????????4395??
?????????

?????????“????????????????35%?????????????????”“????????????????????
”????????82%??????????????

金属分离器嘉乐仕

金属分离器嘉乐仕

金属分离器嘉乐仕

金属分离器嘉乐仕