

实验静电喷枪CQ-SJ5,静电粉末设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 实验静电喷枪CQ-SJ5,静电粉末设备 |
| 公司名称 | 深圳市成企鑫科技有限公司 |
| 价格 | 3800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:成企鑫 型号:CQ-SJ5 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区平湖街道华南国际工业原料城五化区M15栋113号 |
| 联系电话 | 075589632165 18938030100 |

产品详情

实验静电喷枪CQ-SJ5,静电粉末设备

一、静电粉末设备特点：

- 1、专门喷死角（不论多大的死角都能均匀上粉）
- 2、输出电压是数字显示
- 3、三重保护功能（过压、过流和超高压保护）
- 4、不需要任何改动就能喷涂金属粉末
- 5、高压模块紧邻喷嘴，电压损耗低
- 6、实验静电喷枪CQ-SJ5上粉率极高，比普通的喷枪节省至少30%的粉末，能使喷涂速度提高一倍

二、静电粉末设备技术数据：

1. 电子控制器：

输出电压：220-240V 50HZ

输出功率：40VA

输出电压：0-50VAC

输出频率：约17KHZ

输出电流：0-0.8A

2. 气动控制：

输入气压：8bar

输出气压：0-6bar

起源质量：含水量小于15g/NM³

含水量大于0.1mg/NM³

3. 粉末喷枪：

输入电压：0-50VAC

输入电流：0-0.8A

输出电压：0-100KV.DC

输出电流：0-0.15MA

出粉量：约500g/min (3.5bar输出气压)

三. 主要组成部分：

控制箱前面板

1. 出粉气压指示

2. 出粉调谐

3. 雾化调谐

4. 高压指示

5. 高压调谐

6. 电源开关

控制箱后面板

1. 喷枪电缆插座
2. 电源插座
3. 熔断管座
4. 接地线柱
5. 出粉量气管接口
6. 雾化气管接口
7. 清理喷枪接口
8. 进气口

四、使用故障原因及解决方法：

| 症状 | 原因 | |
|-----------|--------------------|--------------|
| 出粉不稳定 | 供气流量不足 | 增大供气 |
| | 气源压力波动太大 | 调气源压 |
| | 粉管和枪内管堵塞 | 清理粉管 |
| | 稀释气压太低 | 调节稀释 |
| 喷枪连续出粉停不了 | 电磁阀损坏 | 更换电磁 |
| | 电磁阀时好时坏 | 打开电磁 |
| 喷枪漏电 | 设备接地不良 | 使设备良 |
| | 枪体内部被金属粉末堵塞 | 清理枪内 |
| | 枪体表面积灰及污染物 | 清理枪体 |
| | 工作人员未接地 | 使用手套 枪的接地 |
| 能喷涂但静电弱 | 枪头导流杆和枪头内高压输出点接触不良 | 使其接触 |

五、售后服务：

实验静电喷枪CQ-SJ5，静电粉末设备的保修政策：七天退换，一年保修。

- 1、产品售出后七天内正常使用情况下而出现任何质量问题，或是对产品不满意，我公司可免费退换。
- 2、产品售出后一年内正常使用情况下而出现质量问题，我公司提供免费维修服务；
- 3、我公司承诺对售出的产品进行一年维修服务，并提供7*24小时技术支持，全国统一技术支持免费服务热线：400-871-516；

深圳市成企鑫科技有限公司专业销售等实验静电喷枪CQ-SJ5，静电粉末设备多种粉末涂料检测仪器。公司拥有良好市场信誉，凭借对实验静电喷枪CQ-SJ5，静电粉末设备直销及粉末静电喷枪产品经营的经验，可为您提供最优惠的实验静电喷枪CQ-SJ5，静电粉末设备以及全方位的售后服务，您可以放心购买。公司主要经营用于涂层厚度检测、光泽度检测、颜色检测、检测化学性能、检测物理性能、实验室使用的涂装设备等等的仪器仪表，了解更多的产品信息欢迎致电全国免费咨询热线：4008-715161，或上我们公司官网了解www.szjmyiqi.com/