

# 便携式电导率仪 CON-300型

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 便携式电导率仪 CON-300型        |
| 公司名称 | 深圳科普仪实验仪器有限公司           |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 | 品牌:科普仪<br>型号:CON-300    |
| 公司地址 | 深圳市南山区南海大道1079号         |
| 联系电话 | 15013880876 13923840557 |

## 产品详情

### 便携式电导率仪 CON-300型

#### 一、产品介绍

CON-300型便携式电导率仪采用LCD液晶显示，具有稳定可靠、操作简单方便（可单手操作）；可同时测量电导率、总固体溶解量（TDS）与温度。是实验室、现场和工业应用的理想产品。

#### 二、产品特点

- 1.可同时测量及显示电导率、TDS及温度。
- 2.自动测量范围辨别功能。

3.具有手动/自动温度补偿。

4.低电量报警

5.自动锁定模式：显示自动锁定已达稳定的读数

6.可储存30个电导率值及温度值数据

7.数据断电不会丢失

三、性能参数：

1.测量范围：

电导率：0.00s/cm ~ 199.9ms/cm

总固体溶解量（TDS）：0.0mg/L ~ 199.9g/L

温度：0 ~ 100.0

2.准确度：

电导率：± 1.0% (F.S)

总固体溶解量（TDS）：± 0.5% (F.S)

温度：± 0.5

3.最小分辨率：

电导率（自动分档）：s/cm

总固体溶解量（自动分档）：mg/L

温度：0.1

4.电源：9V电池

5.外形尺寸：75 × 140 × 38mm

6.重量：220g

科普仪实验仪器有限公司荣幸地推出我们最新的产品——便携式电导率仪CON-300型。作为专业的电导率仪制造商，我们致力于为客户提供高品质、jingque可靠的仪器。

随着科技的不断发展，电导率仪在水质分析、环境监测、食品加工等领域的应用越来越广泛。我们设计和制造CON-300型电导率仪，旨在满足客户对便携、易操作、高精度的需求。

CON-300型电导率仪采用了最先进的技术，配备了高灵敏度的传感器和先进的电路。它可以快速准确地测量液体的电导率，通过分析电解质溶液中带电粒子的导电能力，帮助您了解样品的离子浓度、纯度和溶解度。

无论您是进行水质检测还是食品加工过程中的液体水分分析，CON-300型电导率仪都能满足您的需求。它可以迅速测量各种液体的电导率，包括自来水、纯净水、盐水等。只需将电极放置在待测液体中，仪器即可自动进行测量，并立即显示结果。

CON-300型电导率仪的便携设计方便您进行室内外、不同场地的测试。它采用了高质量的材料，具有防水、防震、耐高温等特性，保证其在恶劣环境中的可靠性和耐用性。

我们知道，对于一款好的电导率仪来说，准确度和稳定性至关重要。CON-300型电导率仪jingque度高达 $\pm 1\%FS$ ，重复性小于 $0.5\%FS$ ，确保了测量结果的准确性和稳定性。

此外，CON-300型电导率仪还具有一些其他实用功能。它可以进行温度补偿，以消除温度对电导率测量的影响。它还具备最大/最小值显示、数据保持、自动关机等功能，为您提供便捷的操作体验。

我们深圳科普仪实验仪器有限公司一直以来以品质和服务为核心，为客户提供可靠的仪器和完善的售后服务。购买CON-300型电导率仪，您将获得一年的免费保修，以及我们专业团队的技术支持。

如果您是水质分析师、环境监测人员、食品加工厂家或实验室工作者，CON-300型电导率仪juedui是您zu ihao的选择。联系我们的销售团队，了解更多关于CON-300型电导率仪的信息，并让我们帮助您找到最适合您需求的解决方案。