

WQPE-60 × 100G氧化锆破碎缩分机价格,高纯度材料破碎机,石英石破碎机

产品名称	WQPE-60 × 100G氧化锆破碎缩分机价格,高纯度材料破碎机,石英石破碎机
公司名称	鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:鹤壁伟琴 型号:WQPE-60*100G 功率:1.5+0.55kw
公司地址	鹤壁市山城区红旗街
联系电话	0392-2649300 18203926205

产品详情

WQPES-60*100G氧化锆鄂式破碎缩分机

WQPES-60*100G氧化锆鄂式破碎缩分机

如果破碎物料不能被金属污染，而一般的破碎设备又都是铁制品，该怎么办呢？答：就选氧化锆陶瓷材质的破碎设备。

高纯材料广泛用于生物行业、电子行业、微电子行业、半导体行业、电池材料行业、航空航天工业、太阳能电池及光学玻璃等高新技术领域。而在制备这些材料的过程中采用普通的机械破碎、制样法易造成物料的二次污染尤其是金属离子的污染问题，针对这些情况我们鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司及时推出了一系列从化验室到规模化生产的破碎制样研磨设备，该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染，尤其是金属离子的污染以保证物料的洁净度。

1、鄂式破碎设备：根据不同物料采用碳化钨、铬钢、高锰钢、微晶刚玉或tzp氧化锆鄂板（牙板）和衬板。

2、对辊破碎机：根据不同物料采用碳化钨、铬钢、高锰钢、微晶刚玉或tzp氧化锆陶瓷辊子和衬板。

3、密封制样粉碎机：料钵、研磨环、研磨块采用碳化钨、铬钢、高锰钢、玛瑙、微晶刚玉或tzp氧化锆

陶瓷材质。

4密封锤式破碎机：内衬、筛板、锤头采用碳化钨、铬钢、高锰钢、微晶刚玉或tzp氧化锆陶瓷材质。进料口、出料口采用pp非金属材料。

密封式氧化锆颚式破碎机主要用于洁净化实验室破碎，对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。其破碎方式为曲动挤压式。被破碎物料的大块度应小于其选用机器型号料口尺寸的10-60毫米。是化验制样设备的升级换代的理想设备，广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、电池、冶金、化工、地质、科研等行业化验室洁净破碎，也可用于其他行业物料试样制备的破碎。本机依靠设备上的两块氧化锆材质耐磨颚板和衬板将物料挤压破碎，达到破碎目的。

本机设计合理、维修方便，操作使用简捷。

颚式破碎机材质：牙板材质 氧化锆 型号：WQPES-60*100G

物料技术参数：1.入料粒度（60mm，出料粒度：3-5mm左右可调）2.机座采用优质钢板制造，氩弧焊接，内外进行喷塑处理，机架采用304不锈钢制造，并有牢固的机座，该设备无须地脚即可投入使用，3.进料口和出料口采用pp非金属材料板，出料口分斗和废料斗以保证物料的纯度，不含金属离子污染。

4.粉碎用牙板和侧板采用tzp氧化锆陶瓷材料制造

处理量：30-100kg/h，

缩分比：1:8

破碎比大、缩分准确，物料粒度均匀、调节方便、接料方便、全密封粉尘少，无污染等特点。破碎机结构先进、设计合理、运转平稳、振动小、密封严、噪声低等特点，在电子、陶瓷、多晶硅、医药、科研等行业的洁净化实验室得到广泛应用。小型机进料和出料全部密封，并留有除尘口。主要用于化验室。

主要技术参数：

1、型号：WQPES-60 × 100G

2、颚板、衬板材质：氧化锆（含量95%以上）

3、机体材质：304不锈钢

4、缩分比：1：8

5、进料粒度：60mm

6、出料粒度：1-8mm(可调)

7、生产率：30-100kg/h

8、功率：1.5+0.55kw

9、外形尺寸：1230*650*1350mm

10、重量：约150kg

伟琴仪器企业简介:

鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司座落于优美的淇河之滨、全国旅游城市、中国古军校、全国煤炭化验仪器、煤质化验设备制造基地、豫北明珠---河南省*鹤壁市。鹤壁市环境优美，交通便利，107国道、京广铁路、京广高铁、京港澳高速公路、范辉高速公路、晋豫鲁铁路穿境而过；距新郑国际机场、郑欧班列起点郑州市2小时路程。便利的交通为我们的合作提供了优越的条件。鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司是一家专注于煤炭仪器仪表、煤炭化验采制样设备、焦化化验仪器的研制、制造、销售的高新科技公司。公司有全套煤炭化验仪器设备，采制样设备，并为用户提供化验技术咨询服务，为用户筹建标准化实验室服务。

公司提供的产品有量热仪系列、定硫仪系列、灰熔点测定仪系列、工业分析仪系列、水份测定仪系列、元素分析仪系列、测氢仪系列、粘结指数测定仪系列、胶质层测定仪系列、马弗炉系列、干燥箱系列、测氢仪系列、采制样设备系列、焦化化验设备系列、球团化验设备等系列产品。为煤炭、冶金、电力、石化、水泥、焦化、洗选、商检、科研院校、电厂等行业部门提供优质产品及服务。
