

冰箱面版碳化钨锥形冲击头

产品名称	冰箱面版碳化钨锥形冲击头
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

hz-75g gb4706.13-2014.22.116电冰箱玻璃面板碳化钨冲击头 制冷器具玻璃面板机械强度冲击头
制冷器具锥形钨钢冲击锤

汇中仪器电冰箱玻璃面板碳化钨冲击头总质量为 $75g \pm 5g$ ，圆锥形碳化钨尖端角度 $60^\circ \pm 2^\circ$ 。

汇中仪器电冰箱玻璃面板碳化钨冲击头完全满足gb4706.13-2014 .22.116

面积内任意两个正交尺寸超过75mm的易触及玻璃面板应满足击碎时能粉碎成足够小的碎片，或者有增强的机械强度。

注1：表面覆盖一层透明粘性附着物的玻璃外门，被认为是易触及的。

击碎时能粉碎成小碎片的易触及的玻璃面板，通过下述试验确认是否合格，该试验在两个样品上进行。附着在待测玻璃面板上的框架或其它部件应移除且玻璃放在一个刚性水平面上。

注2：被测试样品的边缘包裹在胶带边框中，用此方法击碎后碎片仍保持原位，并且不会阻碍样品的扩张。

用一个测试冲头击碎待测样品，此测试冲头有一个质量为 $75g \pm 5g$ 的头部和一个成 $60^\circ \pm 2^\circ$ 角的圆锥形碳化钨尖端。测试冲头放置在离玻璃最长的边缘中点约13 mm处。

然后用锤击打测试冲头将玻璃击碎。将一个50 mm × 50 mm的透明罩放在碎裂的玻璃上，其放置的位置是离样品外围边缘25mm和以冲击点为圆心半径为100mm的半圆以外的范围。应至少在样品的两个区域进行评估，且区域应包含最大的碎片。计算透明罩范围内的无裂痕的碎片数，每次评估碎片数不应少于40个。

注3：对于弧形玻璃板，可采用材料相同的玻璃平板进行试验。