

WS-0.5实验室卧式砂磨机

产品名称	WS-0.5实验室卧式砂磨机
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:WS-0.5
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

产品详情

实验室卧式砂磨机 实验室卧式砂磨机介绍 实验室

卧式砂磨机是我司针对大专院校、科研单位和工厂实验室需求所研制的，适用于中低粘度流体的高性能湿法研磨设备；设备带转速数字显示（0~2800rpm），无级调速，可长时间运行，运行稳定噪音小；选用进口超细的纯氧化锆珠，具有研磨效率高、研磨细度好、使用范围广、耐磨性好的优点，是市场上应用最广的实验室研磨设备。

【物料粘度】： 5,000 cps 【生产能力】:0.3-2L

【应用领域】:适用于生物、医药、化妆品、食品、涂料、油墨、色浆、染料、农药等行业产品物料的分散、研磨。 【适用物料】:物料粘度在5000cps以下，研磨细度要求较高的物料；如乳胶漆、工业漆、色浆、水性油墨、农药悬浮剂、锂电池浆料等千余种物料。

实验室卧式砂磨机工作原理 实验室卧式砂磨机的电机驱动内部送料装置高速旋转，形成负压，通过自吸作用，将置于上方料罐内的物料吸入并送至研磨腔。腔内高填充率研磨介质受到拨盘旋转带动产生各个方向的力并不规则运动，物料中的颗粒受到研磨介质不断的碰撞及摩擦，同时，筛网使物料和研磨介质分开，物料不断的从料罐到研磨腔循环流动，实现粒径变小，粒径范围变窄的目的。

实验室卧式砂磨机技术优势 研磨效率高，产品细度好

强大的动能驱动氧化锆拨杆使腔体内的研磨介质产生不规则运动，相互之间高速碰撞、摩擦，使粉料粒径快速变小可选用1.4-1.6mm的氧锆珠，研磨细度好。

操作方便

设备配有变频器，可直接控制设备的启动及调速；人工将需要研磨的物料倒入进料斗内，设备带自循环功能，开启机器便可完成研磨工序，研磨完成后将物料从研磨腔底部排料口排出即可。

温升小，产品稳定

所配料桶及研磨腔体带冷却水夹套，在设备运行时通水冷却，起到很好的冷却效果，常规温升小于10°。

使用寿命长 整机采用不锈钢结构，经久耐用，易清洗卫生。

实验室卧式砂磨机技术参数 型号 功率KW 转速RPM 研磨腔容积
研磨介质 电源电压 WS-0.5 1.5 0-3000 0.5L 1.4-1.6mm
220/110/380/415V 可定制防爆或非防爆，物料接触部位可根据物料特性定制316/哈氏合金/钛钼镍合金等
材质，料筒标配3L双层自循环料筒，可根据需要选配2L/5L/10L双层料筒。

实验室卧式砂磨机车间实拍

如果您想了解砂磨机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，砂磨机是否适合您的实际生产（实验）需求？请联系我们砂磨机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！