

杰恒MN2小型_微型_蠕动泵-_计量泵

产品名称	杰恒MN2小型_微型_蠕动泵-_计量泵
公司名称	重庆杰恒蠕动泵有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:杰恒 型号:MN2 流量范围: 115ml/min
公司地址	重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1076号6幢4-1
联系电话	86 023 67191258 13983836768

产品详情

典型应用

洗涤剂输送：如洗衣机、洗碗机	分析仪器：分析检测仪器取样
印刷设备：输送油墨	食品机械：如饮料机
厨房设备	洗衣设备
洗车设备	分析设备

性能特点

MN2型蠕动泵是杰恒公司2015年最新力作，融合杰恒团队十年蠕动泵研制经验；

运用完美的工业设计理念，采用3D建模，制成品经数字化验证确保高精度；

泵头拆装和更换泵管完全免工具，省时省力操作方便；

采用增强的功能塑料，优异的耐腐蚀性能，产品完全符合CE、RoHS标准；

转轮采用进口高性能塑料经高精度CNC加工而成，3滚轮低脉冲设计；

泵头可适配软管壁厚为1.6mm，最大内径可达到4.8mm，泵头自带塔形接头；可配备直流普通减速电机、直
量）及步进电机（选配驱动器，可变流量），步进电机可满足电机长寿命低噪声运行的要求；

泵盖有三种颜色可选（透明本色、天蓝色、橘黄色，无要求将随机发货）

选型申明

有刷直流减速电机请间隙使用，流量精度无要求的、对成本控制严格的、请选用普通直流减速电机或直流行星
控制流量、对电机寿命要求高的建议选用步进电机。连续长期运转请低速运行（150r以内）。

MN2可配备普通直流减速电机、直流行星减速电机、步进电机。		
MN2/ZL（普通直流减速电机）	MN2/ZLX（直流行星减速电机）	MN2/BT（

技术参数

产品型号	MN2/ZL- B（普通直流减速电机、透明本色泵盖） MN2/ZL- H（普通直流减速电机、橘黄色泵盖）M N2/ZL-	MN2/BT-B（步进电机、 MN2/BT-H（步进电机、 MN2/BT-L（步进电机、
------	--	--

	L (普通直流减速电机、天蓝色泵盖) MN2/ZLX- B (直流行星电机、透明本色泵盖) MN2/ ZLX-H (直流行星电机、橘黄色泵盖) MN2/ ZLX-L (直流行星电机、天蓝色泵盖)	
转速范围	常备普通减速电机：12V: 100,200r 24V: 5,60,100,150,200r 常备行星减速电机：24V:100,150,200r	0.1 ~ 200r
卡管型号 及其尺寸	可以装配1.6mm壁厚软管 蠕动泵专用软管 标配16# (可选配14# , 25#)	
流量范围	6-137ml/min	115ml/min
转轮数量	3轮	
马达功率	24W	48W
马达型号	28系列普通直流减速电机 可选配寿命更长 噪声更低的行星齿轮减速电机	42型步进电机 需配备步进驱动方可运转
驱动说明	可配备直流调速板微调速度	驱动控制板有3款，点击
可选电压	24V(可选配12V)	24V(可选配12V)
产品材质	泵体POM、泵盖PC，滚轮POM	
产品重量	MN2/ZLX:228g MN2/ZL:176g	MN2/BT:335g
管路接头	软管倒锥接头：适用于14#、16#、25#三种软管内外对接。 硬管迫紧接头：适用于内装4.8mm (25#) 软管，外装硬管为ID4mm	
硬管接头		
橡胶脚垫		

MN1流量一览表 (ml/min, 介质: 清水)

管号/内径 × 壁厚	14# (选配)	16# (标配)	25# (标配)
------------	----------	----------	----------

MN2/ZL流量表(直流金属齿轮箱减速电机)

5rpm	0.6	1.9	
60rpm	7.2	22.8	40.8
100rpm	11	38	
150rpm	16	57	
200rpm	22	76	

MN2/ZLX流量表(直流行星减速箱电机)

100rpm	9.5	14.3	
150rpm	14.3	48	
200rpm	19	64	
MN2/BT流量表（长寿命步进电机）			
200rpm	19	65	
流量说明	由于直流电机转速存在误差，随着实际输出转速的变化，蠕动泵的实际流量也 型时请充分考虑该因素。		

迷你型步进电机驱动外形尺寸（MN2/BT）

迷你型普通直流电机驱动外形尺寸（MN2/ZL）

迷你型直流行星减速电机驱动外形尺寸（MN2/ZLX）

