

# MB120卤素水分测定仪

产品名称	MB120卤素水分测定仪
公司名称	厦门雄发仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:奥豪斯 型号:MB120
公司地址	厦门市同安区瑶江里162号6楼
联系电话	0592-5187269 18759278268

## 产品详情

MB120卤素水分测定仪,快速卤素水分测定仪仅需几分钟即可获得您想要的结果,全球快速卤素水分测定仪行业领导者, [雄发](#)专注于高精度快速卤素水分测定仪

卤素水分测定仪是目前市场上一种新型的,可以快速测试出样品水份含量的仪器。产品以其操作简便快速的特点,广泛运用到食品、医药、化工、化工粉体等各个行业的测水环节

卤素灯就比一般的白炽灯要长很多。卤素灯的外形一般都是一个细小的石英玻璃管,和白炽灯相比,其特殊性就在于钨丝可以“自我再生”。实际上,在这种灯的灯丝和玻璃外壳中充有一些卤族元素,如碘和溴。当灯丝发热时,钨原子被蒸发向玻璃管壁方向移动。在它们接近玻璃管时,钨蒸气被“冷却”到大约800 并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨、溴化钨)。卤化钨向玻璃管中央移动,又落到被腐蚀的灯丝上。因为卤化钨很不稳定,遇热后就会分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补了被蒸发的部分。如此循环,灯丝的使用寿命就会延长很多。所以,卤素灯的灯丝就可以做的相对较小,灯体也很小巧。卤素灯一般用在需要光线集中照射的地方,比如用于写字台或居室局部的照明

型号	MB120	MB90	MB35
容量	120 g - 120 g	90 g - 90 g	35 g - 35 g
水分精度	0.01%	0.01%	0.01%
可读性	1 mg	1 mg	1 mg
秤盘尺寸	90mm	90mm	90mm

单位	%MC, %DC, %RG, g	%MC, %DC, %RG, g	克
应用模式	水分值、固体含量值、秤重 值、回潮率、曲线图、统计 值	水分值、固体含量值、秤重值、 回潮率、曲线图、统计值	称重, 水分百分比
显示屏	4.3"彩色液晶触摸显示屏		带背光点阵式LCD显示
通讯	符合GLP/GMP规范的RS232数据输出		符合GLP/GMP规范的RS232 数据输出
结构	金属底座, 卤素加热灯管, ABS塑料外壳, 不锈钢样品盘支架 和手柄, 可更换的透明塑料面板防护罩	卤素加热灯管, ABS塑料外 壳, 金属样品盘支架, 可更 换的塑料面板防护罩。	
设计特点	七种关机模式 (手动、定时、自定义%/s、自定义mg/s、A30、 A60和A90), 四种加热模式 (标准、快速、慢速、阶梯), 可自动), 1种加热方式 (标准 存储100个不同测试方法和共1000个测试结果数据, 操作提示信 息, 40 °C至 230 °C加热范围 (1 °C增量), 支持13国语言	3种关闭方式 (手动, 定时或 ) , 50 °C至160 ° C加热范围 (5 °C增量) , 显示结果 (%湿度或重量, 温度, 时间)	

厦门雄发专业生产水分仪,卤素水分测定仪,电子水分计,进口水分仪,便携式水分计,含水率测定仪,粮食水分仪,茶叶水分测定仪,塑胶水分分析仪,水分检测仪,水分测量仪,水分分析仪,含水率检测仪,测水仪,验水仪,测湿仪,MB120卤素水分测定仪。雄发为客户提供专业好用、快速、高端的水分测试仪,涉及行业广,产品种类丰富,品质卓越,质保叁年! 欢迎咨询! QQ958747345电话: 187-59278268