

固含量检测仪

产品名称	固含量检测仪
公司名称	厦门雄发仪器仪表有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:雄发 型号:50A
公司地址	厦门市同安区瑶江里162号6楼
联系电话	0592-5187269 18759278268

产品详情

固含量检测仪是在固含量检测领域，测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决。固含量检测仪采用德国HBM称重系统，保证称重准确；环形石英钨卤红外线加热源，快速干燥样品；与国际烘箱加热法相比，环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法，智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。

[固含量检测仪](#)

可广泛应用于淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料等行业中的实验室与生产过程中样品固含量值的测定。

技术参数:

型号 XFSFY-50A XFSFY-20A XFSFY-10A

规格 110g/5mg 110g/2mg 110g/1mg

读数精度 5mg 2mg 1mg

环境温度 5 —35

温度量程 40 —199 温度可调 1

水分量程 0.00%—100.00%

水分可读性 0.05% 0.04% 0.01%

储存数据 15 20

固含量检测仪产品优点

(1) 体积小，重量轻，结构简单 (2) 无需辅助设备 (3) 操作简单，无需安装调试培训
(4) 效率高、速度快，整体操作不超过10分钟
(5) 多种分析方式，全自动、定时、半自动满足各种分析方式 (6) 标配RS232通讯接口-
方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求 (7) 钨卤环形灯加热方式可直接从
物质内部加热，大大缩短了烘干时间，而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源

固含量检测仪操作步骤：

首先，将需要测试的样品均匀地放入样品盘

其次，盖上加热罩，后按下“启动”键即可。剩下的工作，仪器自动完成。测量完毕，仪器自动报警，
此时测量结果锁定在液晶显示屏幕上。

厦门雄发专业生产水分仪,卤素水分测定仪,电子水分计,进口水分仪,便携式水分计,含水率测定仪,粮食水分
仪,茶叶水分测定仪,塑胶水分分析仪,水分检测仪,水分测量仪,水分分析仪,含水率检测仪,测水仪,验水仪,测
湿仪,微量水分测定仪。雄发为客户提供专业好用、快速、高端的水分测试仪,涉及行业广,产品种类丰富,
品质卓越,质保叁年!欢迎咨询!QQ958747345电话:187-59278268