

BLS-0.75-0.75E实验室手动升降篮砂机

产品名称	BLS-0.75-0.75E实验室手动升降篮砂机
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BLS-0.75-0.75E
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

产品详情

实验室手动升降篮式砂磨机 实验室手动升降篮式砂磨机介绍

实验室手动升降篮式砂磨机是针对科研机构和企业事业单位研制的一款经济型湿法分散研磨设备。该设备可长时间运行，速度稳定且噪音小，并且分散和研磨两道生产工艺同时完成，从而在短时间内有效降低中低粘度物料的细度。

实验室手动升降篮式砂磨机工作原理 实验室手动升降篮式砂磨机电机运行时带动拨杆和分散盘高速旋转，使研磨体内产生负压，从而促使物料强行吸入到研磨腔体，和研磨腔体内的高密度氧化锆珠不断的发生碰撞和摩擦，物料粒径变小，细度降低。

实验室手动升降篮式砂磨机物料领域 适应于5000cps以下中低粘度流体，对细度要求比较高的物料如内墙乳胶漆，工业漆，木器漆，各类色浆，水性油性油墨，农药悬浮剂等。

实验室手动升降篮式砂磨机部件说明 实验室手动升降篮式砂磨机技术优势 研磨效率高，产品细度好 设备最高转速可达3000rpm，强大的弧线叶轮动能驱动，氧化锆拨杆使腔体内的研磨介质产生不规则运动，相互之间高速碰撞、摩擦，使粉料粒径快速变小；研磨细度普遍可达10um以下，液液分散研磨可达亚微米甚至纳米级别。分离板采用整料CNC数控加工，不堵塞寿命长，减少维护成本。易操作、清洗方便 设备自带高效节能变频器，可直接控制设备的启动及调速；配置有手动或者电动升降装置，手动升降经济节能，电动升降高端大气省力；可以实现缸体与盖子的相对密闭，研磨过程中溶剂挥发少；研磨腔独特的设计方式，直接溶剂循环清洗，整机全套采用不锈钢设计美观大方，清洗方便；可根据工艺设置研磨时长定时停机极其方便。温升小，产品稳定 所配料桶带双层冷却夹套，料筒镜面抛光处理，美观大方易清洗；在设备运行时通水冷却，起到很好的冷却效果，常规温升小于10°；可根据定制同型号匹配料筒多只，方便色差和使用。非标性强 设备的升降形式可定制手动升降和电动升降两种；可非标定制防爆型；物料接触部位可制作SS304 SS316L材质；如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时，必须提供详细数据，量身定制。

实验室手动升降篮式砂磨机细节展示 实验室手动升降篮式砂磨机选型参数 型号 功率KW 转速RPM 篮体容积L 标配容器L 升降方式 研磨介质 研磨介质粒径 升降行程 防爆 BLS-0.75 0.75 0-3000 0.15 1.2L选配2L 双层桶

手动/电动 氧化锆珠 1.4-1.6mm 200mm 否 BLS-0.75E 0.75
0-3000 0.15 1.2L选配2L 双层桶 手动/电动 氧化锆珠 1.4-1.6mm
200mm 否 物料接触部位材质可根据物料特性订制304/316/合金等材料。

实验室手动升降篮式砂磨机型号说明 实验室手动升降篮式砂磨机车间实拍

如果您想了解砂磨机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，砂磨机是否适合您的实际生产（实验）需求？请联系我们砂磨机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！