

粉末和颗粒休止角试验仪

产品名称	粉末和颗粒休止角试验仪
公司名称	沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:天枢星 型号:TDKL-XZJ1
公司地址	河北省献县河街邮局北30米
联系电话	400-860-9117 16632730188

产品详情

TDKL-XZJ1粉末和颗粒休止角试验仪满足GB11986-89《表面活性剂 粉体和颗粒休止角的测定》规定设计制作同时满足ISO4324-1977要求；粉体和颗粒休止角的测定；也适用于USP（美国药典）、BP（英国药典）和EP（欧洲药典）的规范要求参照标准：DIN 4324 - December 1983；也可用于类似试验要求对产品流动性的测定与满足国际上通用的试验方法要求规范。TDKL-XZJ1粉末和颗粒休止角测定仪不仅可以直接测定，而且可以测定粉体层的高度和圆盘半径后计算而得。即 $\tan \theta = \text{高度} / \text{半径}$ 。休止角是检验粉体流动性好坏的最简便的方法。适用范围：TDKL-XZJ1粉末和颗粒休止角测定仪广泛用于制药、工业化学、洗涤、科研院校、质检机构等等相关粉末粉体及颗粒材料之检测；可以提供粉体储藏性质的变化，特别是在料仓中储存情况等。1.圆盘：直径100mm
2.漏斗：漏斗颈内径10mm 漏斗：外径155mm 内径145mm 3.漏斗总高度：141mm
4.基板上刻有10-100mm同心圆 5.支架：基板起带有0-100mm的刻度尺用于测量锥体高度 6.配置：2个漏斗（进料漏斗和测试漏斗）、水平仪、钢尺、毛刷、出口控制阀门、接料盘、固定支架1套 7.漏斗材质为玻璃，建议客户在购买产品时，多配备几个漏斗备用。如果后期单独购买，因运输原因价格会比较高

粉末和颗粒休止角测定仪更多相关产品请关注：<http://www.cztd17.com>

