

日本藤仓气缸fcs-63-78授权代理

产品名称	日本藤仓气缸fcs-63-78授权代理
公司名称	意赛德(天津)自动化仪器有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:日本藤仓 型号:fcs-63-78
公司地址	天津塘沽新北路创新创业园12号楼108室
联系电话	22-2522-2660 15001301053

产品详情

問題点

在(A)位置处工作结束后，压力空气的供给停止时，由于活塞杆的自重的存在，发生下滑

对策

工作结束后，放置支撑板确保活塞杆不会发生下滑，或利用空气压力将活塞杆停止在(B)位

日本藤仓气缸 藤仓BF气动元件：日本藤仓FUJIKURA精密减压阀RS-8-2

[藤仓 \(FUJIKURA\) 低摩擦气缸输出精度高，藤仓橡胶产品具有精密控制性能优异，在高度精密减压阀配合，最适合于在无尘室内要求动作精密度高的领域使用。而且我们还提供大输出](#)

网址：<http://www.exceed158.com> <http://www.zdh1718.com>

藤仓工业株式会社的空压机器系列用途例：1.张力控制：超级气缸（低摩擦气缸）与精密减压阀的组合，应用于研磨机、磨损测试机、土质试验机等。
2.推压控制：气缸（滚动隔膜型）与精密减压阀的组合，应用于研磨机、磨损测试机、土质试验机等。
4.通过远程操作进行各种2次压的设定。此外，最适用于气体平衡器、气动测微仪、检漏器、BF低摩擦气缸，精密减压阀和电空转换器，将大大提高您设备的精度和生产效率。

网址：<http://www.exceed158.com>

一、BF低摩擦气缸

BF气缸共同具有通过BF隔膜的滚动动作的无与伦比的特点。

完全密封：使用BF隔膜，几乎没有空气泄漏。极低摩擦：即使略有压力变化，亦能够灵敏地响应以0.01MPa的微压操作。即使在低速的状态下，亦能够平顺地操作。即使长时间停止亦无需润滑：不需要在空气配管上设置润滑器。优异的耐压性：BF隔膜具有优异的耐压性。

用途例：BF气缸最适于切忌泄漏空气的地点，需要对微小的压力能够灵敏地应答等用途。
2.切忌因油雾而污脏的清洁设备。3.透镜、宝石等研磨机。