

## - 1200度高度超薄时尚紫色圆框眼镜

产品名称	- 1200度高度超薄时尚紫色圆框眼镜
公司名称	丹阳市开发区寰视眼镜商行
价格	.00/副
规格参数	品牌:寰视眼镜 型号:HS-H-R-2012 尺寸:47-18-138
公司地址	江苏镇江丹阳市国际眼镜城一楼
联系电话	0511-86672518 15996816181

## 产品详情

### 高度近视眼镜应该做到怎么样才算是超薄眼镜？

2017年的第一件成品来啦！经过2016年不断地努力，我们寰视眼镜在网络上也开始有了一定的品牌知名度，有一位时尚女士通过搜索引擎找到我们寰视眼镜，和我们的客服及技术人员进行了深入详细的沟通交流，了解了我们的高度近视定制眼镜的工作流程结合我们曾经的成功案例后，这位网友克服之前的疑虑，下定决

心定制了一付高度的近视超薄眼镜。我们的工作人员结合这位朋友的验光数据（R:1200;L:S-1100

）结合其工作、年龄、审美观及配镜史等因素后，经过综合考量，为该客户选择了一款圆框紫色镜架，经过12天的精心制作后，终于大功告成，这位网友在收到镜后，非常惊讶整体效果能做到这么好。下面我们一起来分享一下这幅眼镜的详细信息和具体的效果吧！

### 眼镜基本信息:

款式	女式	材质	TR90	风格	时尚	尺寸
镜架类型	全框	框架形状	圆形	框架颜色	紫色	
镜架内宽	136	镜片	树脂1.74	重量	23克	47-18-138
光度信息	R:S-1200;L:S-1100 PD:64mm					

边缘厚度

5.5mm

## 镜架

本副眼镜镜架采用的是目前国际流行的超轻镜框材料TR90制作而成,这种材料的镜架优点很多,总结有以下几点:

- 1、重量轻:约少与板材框重量的一半,可以减少鼻梁、耳朵负担,使佩戴更加轻便舒适。
- 2、抗撞击:可以有效防止在运动中因撞击而对眼睛产生的伤害。
- 3、耐高温:不易熔化和燃烧。镜架不易变形不易变色,使镜架佩戴更长久。

## 镜片:

### 材质:

本副眼镜的镜片采用了折射率1.74非球超薄超轻树脂镜片,严格按照客户验光单数据及镜架款式选配合理舒适的镜片规格,并由专业配镜师严格按照国家标准加工制作。

### 树脂镜片优势特点:

#### 一、专业镜层膜片

硬膜(抗磨损)、强化膜、耐久膜、抗UV膜(抗紫外线)、减反膜(视野更清晰)、顶膜(防水膜、防雾膜)

#### 二、视野更架清晰

- 1、加工过程均使用高清晰镀膜镜片,在镜片表面镀上具有一定厚度和层数的光学薄膜,光学薄膜赋予镜本身不具有的光学性能,视物更加的清晰
- 2、好的镜片透光率,使佩戴者视野更加的清晰,影象逼真,从而起到减少视觉疲劳的作用,佩戴的舒适感更好,更美观.
- 3、加硬镀膜处理,使镜片更加的不易破碎,不易磨损及划伤,更加的安全耐用.
- 4、采用非球高折射率镜片即使是高度数镜片也会更薄更轻,整体边缘厚度控制在5.5mm,正面无光圈,侧面光圈可控,使整副眼镜看上去更加的轻巧、时尚、自然美观,并且成镜重量只有23克,真正现实了超薄高度近视眼镜超轻超薄的效果。

## 产品图片展示（成镜边缘无倒边）

最后再来谈一谈高度近视朋友很关心的镜片厚度的问题，关于近视镜片厚度影响镜片厚度的因素并非只是因为镜片本身，而是由多种因素综合影响的。

- 1.近视度数：度数越高，镜片相对越厚。
- 2.镜片折射率：镜片折射率越低，镜片越厚，反之越薄。
- 3.镜框大小：由于镜片中间薄，两边厚，因此镜框越大，镜片越显厚。
- 4.瞳距与镜架的差异：瞳距与镜架的差异越大，镜片移位越多，镜片越厚。

详见下图：

**我们专业定制每一副眼镜，用心呵护每一双眼睛。寰视眼镜期待与你的关注!**