

排烟通风柜，实验室桌上通风橱

产品名称	排烟通风柜，实验室桌上通风橱
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	材料:全钢、PP 作用:实验室排风排毒排烟 规格 :1.8米
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

为了科学的进步各大高校开始进行实验化科技化布局，高校类开始实现现代化教学，各种实验设备齐全，实验室内的环境也越来越重视，国家每年往高校内的补贴也越越多，这说明这国家非常重视科研人才，更为他们创造一流水平教学科研环境，而选择质量及性能比较好的实验室设备，是各大高校甚至是一些科研院所所烦恼的，那么我在这这里毛遂自荐一下，深圳市利德尔工业专注于实验室设备，生产研发的通风柜，实验室设备受国家检测机构认证，品质符合国家认可的，选择正品请认准LEADLL品牌。

排烟通风柜介绍：

- 1、组合柜体：采用上下组合式柜体,上部柜体为通风柜操作空间，并含操作台面、供水、落水等实验需要之附件。下部柜体为储存柜并含照明、供电、抽风等系统控制按钮。
- 2、上柜外壳:采用厚1.2mm宝钢镀锌钢板模压成型，表面均经过Epoxy400系列粉末静电喷涂处理，喷涂厚度在50-60 μ m,具有抗酸碱、耐高温、耐磨及防潮等特性。有多种颜色可供选择。
- 3、上柜内衬板：采用欧美原装进口耐酸碱通风柜专用内衬板，厚度6mm，灰白色表面Solid Phenolic Resin Composite Liner积层化学板装设。（Chemsurf / Wilsinart, USA 或Resistop / HTC, USA或Toplabplus / Terspa, Netherlands等同级品）
- 4、导流板（Baffle）：分上中下三块，其材质与内衬板相同，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量各约50 \pm 10%，以确保不同比重之气体均能有效排除。
- 5、导流板安装：采用不锈钢山脚架做衔接件，安装时用不锈钢铆钉锁合固定，便于清洁维护。
- 6、操作台面：采用上海富美家12.7mm黑色耐蚀实心理化板制作，可耐硫酸98%、硝酸65%、耐溶剂，表面耐煮沸性、不燃性、抗裂性，抗弯强度 100mm²符合NEMA及DIN标准；操作台面右侧备有单口水考克及PP水槽，操作边缘采双片叠式组合并经弧型收入边处理。
- 7、下柜：采用厚1.2mm宝钢镀锌钢板模压成型，表面经Epoxy400粉体静电烤漆处理，喷涂厚度在50-60 μ m,并附高低调整脚。调整脚为4分调节螺杆，下衬防震、防水、防锈之耐蚀橡皮底座。
- 8、调节门（Sash）外框及轨道：
 - a、外框材质：采用铝型材经EPOXY粉体烤漆制作，四面夹玻璃，以确保安全及耐用。
 - b、轨道材质：采用高分子塑料材质模注成型。
 - c、调节门左右悬吊钢索安装时，需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀问题。
 - d、调节门把手设计，需符合人体工学要求，以方便使用者上下拉动施力。
- 9、

节门玻璃：采用5mm安全玻璃。

10、节门悬吊钢索：每片通风柜调节门（Sash）采左右各一钢索设计，钢索采用G1/16” 7×7 to 3/32” 包覆PVC塑料膜之耐蚀钢索，每条钢索需要能承重100kg不断裂，以确保长期使用之安全。

11、钢索轮组：a、

滑轮固定座：采用厚2mm镀锌钢板机压成型，具双面包夹式防落设计，以确保安全。 b、

滑轮：采用 35mm之ABS车床加工一体成型制作。 c、滑轮轴承：采用滚珠轴承及钢制轴承中心棒制作。

12、配重：采单一配重设计，其上下行程具静音轨道设计，避免摇晃碰撞。 13、集气风罩：采用1mm钢板机制成型，并经EPOXY粉体静电烤漆。底部入口为长方形开口，顶部出口管径约为 200mm，出口衔接管口高度为50mm，便于风管套管衔接，集气罩具良好之锥形集气角度及圆滑度，可获得良好之集气平均性及低压损。 14、照明设备：采用全罩式灯座设计，镀锌钢板压成型，底部设有5mm之玻璃，灯罩内附 220V、30W旭光牌日光灯一支（加长型为2支或更多）。 15、控制面板：触摸式设计，其上预设风车马达 ON/OFF按钮开关，照明开关，220V~10A万用电源插座4组。

16、风量要求：以通风柜表面平均风速之标准为计算根据。

17、压损：在调节门（Sash）全开，表面平均风速0.5m/s情况下，本通风柜压损（Staic Presure

Loss）小于90Pa。（测量点：位于集气罩出口端，以管径×3倍高度之直风管处） 18、表面平均风速性：

在调节门（Sash）全开，表面平均风速0.5m/s情况下，任一表面风速测量点，测得风速值均需介于0.5m/s ± 20%范围内。 19、本通风柜设计符合美国ASHRAE及SEFA标准之要求。

20、电源组合箱外壳采用ABS工程塑料制作，

排烟通风柜国际尺寸表：

品牌：	LEADLL	Brand:	LEADLL
品名：	通风柜	Product Name:	Ventilation cabinet
型号：	LF-T	Model:	LF-T
规格尺寸：	1200*850*2350mm	Specification size:	1200*850*2350mm
	1500*850*2350mm		1500*850*2350mm
	1800*850*2350mm		1800*850*2350mm
材质：	优质镀锌钢板	material:	High quality galvanized
板材厚度：	1.2mm	Plate thickness:	1.2mm
台面厚度：	12.7mm	Mesa thickness:	12.7mm

耐高温：	180	High temperature:	180
耐腐蚀：	40%NaOH-- -0.37	Corrosion resistance:	40%NaOH-- -0.37
	40%HNO3-- -0.55		40%HNO3-- -0.55
	30%H2SO4-- -0.74		30%H2SO4-- -0.74
	30%HCL-- -0.27		30%HCL-- -0.27
配置说明：	含液晶控制面板、标配4个10A插座及三防照明灯1个	Configuration instructions:	With the LCD control socket and three lights
重量：	100/150/200kg	Weight:	100/150/200kg
包装：	缠绕膜、护脚、托盘	Packing:	Winding film, protecti

排烟通风柜选择提醒：

- 1、通风柜型号要写齐全，台面材料如不能满足要求时，可根据用户要求另选。
- 2、柜体颜色常规为乳白色加蓝色。
- 3、通风柜上配件数量可根据用户要求增减。
- 4、通风柜所注水、电、气等管线位置,仅满足一般实验室要求。

排烟通风柜售后服务：

从合同签订之日起3年内，我公司对所提供的产品提供保用及免费维修服务；从与客户签约到工程交付使用保修期内，将委派项目协调员定期跟踪服务于客户，及时了解客户的使用情况及需求；保修期内产品出现的任何质量问题，维修工程师将在接到客户维修通知后的24个小时内到现场处理，一周内进行免费维修和更换；保修期内出现人为的损坏，我公司负责进行维修，并收取由此产生的维修费用。