

航信仪器85型沥青薄膜烘箱

产品名称	航信仪器85型沥青薄膜烘箱
公司名称	河北航信仪器制造有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:航信仪器 型号:85 盛样瓶:8个
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇尹屯村
联系电话	0317-7777829 13303377029

产品详情

[河北航信仪器制造有限公司](#)

位于河北省沧州市献县，主营沥青试验仪器,土工试验仪器,水泥试验仪器等，获得广大客户的认可。公司秉承“保证一流质量，坚持客户第一”的原则为广大用户提供优质服务，欢迎来电.0317-7777829

本仪器适用于测定道路石油沥青旋转薄膜烘箱加热（简称RTFOT）后的质量损失,并根据需要测定旋转薄膜加热后,沥青残留物的针入度、粘度、延度及脆点等性质的变化,以评定沥青的老化性能<http://www.hangxinyiqi.com/product/>。本试验允许与T 0609沥青薄膜加热试验互相代替。仪器与材料旋转薄膜烘箱：烘箱具有双层壁,电热系统附有温度调节器,可保持温度为 163 ± 0.5 ,其内部尺寸为高381mm、深445mm ± 13 mm（关门后）。烘箱门上有一双层耐热的玻璃窗,其宽为305mm~380mm、高203mm~229mm,可以通过此窗观察烘箱内部试验情况。最上部的加热元件应位于烘箱顶板的下方25mm ± 3 mm,烘箱应调整成水平状态。烘箱的顶部及底部均有通气口。底部通气口面积为150mm ± 7 mm,对称配置,可供均匀进入空气的加热之用。上部通气口匀称地排列在烘箱顶部,其开口面积为93mm ± 4.5 mm。烘箱内有一内壁,烘箱与内壁之间有一个通风空间,间隙为38.1mm。在烘箱宽的中点上,且从环形金属架表面至其轴间152.4mm处,有一外径133mm、宽73mm的鼠笼式风扇,并用一马达驱动旋转,其速度为1725r/min。鼠笼式风扇将以与叶片相反的方向转动。烘箱温度的传感器装置在距左侧25.4mm及空气封闭箱内上顶板下约38.1mm处,以使测温元件处于距烘箱内后壁约203.2mm位置。将测试用的温度计悬挂或附着顶板的一个距烘箱右侧中点50.8mm装配架上,温度计悬挂时,其水银球与环形金属架的轴线相距25.4mm以内。温度控制器将能使全部装好沥青试样后,在10min之内达到试验温度。烘箱内有一个直径为304.8mm的垂直环形架,架上装备有适当的能锁着及开启8个水平放置的玻璃盛样瓶的固定装置。垂直环形架通过直径19mm的轴,以15r/min ± 0.2 r/min速度转动。烘箱内装备有一个空气喷嘴,<http://www.hangxinyiqi.com/product/>向旋动玻璃盛样瓶在最低位置上喷进热空气。喷嘴孔径为1.016mm,连接着一根长为7.6m、外调节流量、新鲜的和无尘的空气源。为保证空气充分干燥,可用活性硅胶作为指示剂。在烘箱表面上装备有温度指示器,空气流量计的流量应为4000 mL/min ± 200 mL/min。盛样瓶：耐热玻璃制,不少于8个,高为139.7mm ± 15 mm,外径为64mm ± 1.2 mm,壁厚2.4mm ± 0.3 mm,口部直径为31.75mm ± 1.5 mm。温度计：0 ~200 ,分度为0.5 。天平：感量不大于0.1g及感量不大于1mg各一个。溶剂：汽油、三氯乙烯等。主要技术指标：1、工作温度：163.0 。2、控温精

度：0.5 。3、转盘转速： (15 ± 0.2) r/Min。4、供气量： (4000 ± 200) ml。5、加热功率:2 KW。6、试样瓶：8个。7、外形尺寸：810x800x1250mm8、重量：146KG9、电源电压：220V10、功率：3.5KW11、环境温度：5~40 12、环境湿度：85 %

<http://www.hangxinyiqi.com/product/>