

水泥胶砂流动度测定仪，重庆试验仪器

产品名称	水泥胶砂流动度测定仪，重庆试验仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:北方 型号: 水泥胶砂流动度测定仪
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

水泥胶砂流动度测定仪

NLD-3水泥胶砂流动度测定仪主要用于测定水泥胶砂流动值，产品符合 GB/T2419-2004 标准要求。

产品详情 主要用于测定水泥胶砂流动数值，产品符合 GB/T2419-2004 标准要求。 主要技术参数：

1、振动部分总重量：4.35kg±0.15kg 2、振动部分落差：10mm±0.2mm

3、振动频率：1Hz 4、振动次数：25次自停 相关使用方法 1、将插头接入计数器后对应孔内，将计数器接通电源。如跳桌在24小时内未被使用，先空跳一个周期25次。 2、一次试验应称取的材料及数量：水泥300克，标准砂：750克，水：按预定水灰比计算。胶砂的制成按GB/G17671有关规定进行。 3、将拌好的水泥胶砂分两层迅速装入模内，第一层装至截锥圆高约三分之二处，用小刀在相互垂直两个方向划实5次，再用捣棒自边缘至中心均匀捣实15次。接着装第二层胶砂，装至高出截锥圆模约20mm，同样用小刀在相互垂直两个方向划实5次，再用捣棒自边缘至中心均匀捣实10次。捣压深度第一层捣至胶砂高度的二分之一，第二层捣至不超过已捣实的底层表面。捣棒捣压顺序按GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》中6.3条的规定。 4、捣压完毕，取下模套，将小刀倾斜，从中间向边缘分两次近似水平的角度抹去高出截锥圆模的胶砂，并擦去落在桌面上的胶砂。将截锥圆模垂直向上轻轻提起移去。立即按计数器的“启动”按钮，完成一个周期25次跳动。 5、水泥胶砂流动度测定仪跳动完毕，用300mm量程的游标卡尺测量胶砂底面互相垂直的两个方向扩展直径，计算平均值，取整数，用mm单位表示。该平均值即为水泥胶砂流动度值。 6、从胶砂加水开始到直径测量结束，试验应在6min内完成 联系方式

电话：023-6760 0861 手机：135 0030 1020 Q Q：3324319856

地址：重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 全国统一服务电话：400-996-7116