

# 复膜铁胶 腹膜胶 聚氨酯胶

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 复膜铁胶 腹膜胶 聚氨酯胶                 |
| 公司名称 | 襄樊市开利橡胶化工有限公司                 |
| 价格   | 27.00/公斤                      |
| 规格参数 | 型号:JRC-8017<br>树脂胶的分类:聚氨酯胶    |
| 公司地址 | 中国 湖北 襄樊市樊城区<br>华中光彩化工大市场6-18 |
| 联系电话 | 86 0710 3682998 15608671139   |

## 产品详情

|        |           |        |                                   |
|--------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 型号     | JRC-8017  | 粘合材料类型 | 皮革、塑料类、橡胶类、<br>石材类、金属类、木材类<br>、陶瓷 |
| 树脂胶的分类 | 聚氨酯胶      | 剪切强度   | 9.6 ( MPa )                       |
| 有效物质   | 100 ( % ) | 活性使用期  | 25 ( min )                        |
| 工作温度   | 125 ( )   | 保质期    | 6 ( 个月 )                          |
| 执行标准   | GB        |        |                                   |

### 复膜铁胶 jrc6128

复膜铁胶水是我公司生产的一种聚氨酯双组份溶剂型胶粘剂，由于其对金属、陶瓷、塑料及橡胶等均有很强的粘接力，特别适用于金属卷材（铝箔、铁皮卷材、钢板以及其他）与表面活化处理的聚酯（pet）、cpp、聚乙烯（pe）、聚丙烯（pp、bopp）、聚酰胺（pa）、镭射膜等薄膜之间的复合。复合时应对金属卷材进行表面清洗处理。适合厂家对象如金属制罐厂、家电外壳包装复膜加工厂、金属复膜广告牌等等

包装：一套是24kg;优点：复合牢度高、透明度高、耐深冲、耐高温、耐溶剂、耐老化、无毒无味。

### 聚氨酯复模胶/ab水/手板复模pu胶

特点：

- 1.粘度稀，易于消泡，固化后胶层致密无泡；
- 2.可以精确复制原物细微纹理；

3.固化时间可在2分钟-30分钟可调，室温固化；加热固化的ab水，无需脱泡。方便大型物体复模；

4.所制模具收缩极小，强度很高，耐摩防腐抗疲劳性好，经久耐用。

用法：

1.配胶：按规定配比1：1（快固型）或2：1（慢固型），将a剂和b剂称量至干净干燥器皿中，用细铲或螺丝刀快速搅拌30（快固型）或60秒（慢固型）

2.将搅匀的胶料立即浇注到模型中，放于真空脱泡机中脱泡2分钟；

3.放于平台或烘箱中20分钟，即可脱模。