

# 常见气象色谱仪应用范围/包装材料气象色谱仪厂家

产品名称	常见气象色谱仪应用范围/包装材料气象色谱仪厂家
公司名称	济南上地电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精测 型号:无
公司地址	山东省济南市槐荫区营市西街8号
联系电话	0531-62302604 18678805696

## 产品详情

常见气象色谱仪应用范围/包装材料气象色谱仪厂家 温控指标：1) 柱箱：室温+5 -400 精度：0.1 显示精度更高达 0.01 2) 进样器：室温+5 -400 精度：0.1 显示精度更高达 0.01 3) 检测器：室温+5 -400 精度：0.1 显示精度更高达 0.01 4) 柱温箱体积：248\*248\*260MM 5) 程序升温阶数：五阶线性程升 6) 程序升温速率：0.1 ~40 (0.1 增量) 7) 各阶恒温保持时间：0~9999.9min (0.1min增量) 主要性能特点：1、仪器采用了全微机自动控制系统, 可调式液晶显示屏, 显示内容丰富直观; 中文键盘式操作, 设定参数及操作非常方便。 2、采用全新双CPU设计、原装日本高集成的电子电路技术, 优良的可靠性及抗干扰能力, 控温的精度达到0.1 , 显示精度更高达0.01 , 并且可同时显示各加热部位的功率耗用百分比。 3、三气路、大体积柱室的设计, 可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD 两种检测器, 并可方便地扩充 ECD、FPD、NPD 三种检测器, 以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。 4、该机可十分容易的由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器, 真正实现了一机多用。 5、同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统, 汽化室的设计借鉴了国外同类型产品的小型化设计, 升温速度快、无进样死角, 具有优良的毛细管分流 / 不分流进样器及尾吹系统, 可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。 6、具有五阶线性程序升温功能, 满足于多组分的样品分析。 7、柱室具有变频智能化后开门自动降温系统, 降温速度非常快, (从280 降到50 温控指标：1) 柱箱：室温+5 -400 精度：0.1 显示精度更高达 0.01 2) 进样器：室温+5 -400 精度：0.1 显示精度更高达 0.01 3) 检测器：室温+5 -400 精度：0.1 显示精度更高达 0.01 4) 柱温箱体积：248\*248\*260MM 5) 程序升温阶数：五阶线性程升 6) 程序升温速率：0.1 ~40 (0.1 增量) 7) 各阶恒温保持时间：0~9999.9min (0.1min增量) .上地电子科技|||常见气象色谱仪应用范围/包装材料气象色谱仪厂家