

## YE-75膜盒压力表

产品名称	YE-75膜盒压力表
公司名称	上海自动化仪表股份有限公司
价格	.00/块
规格参数	品牌:上仪 型号:YE-75
公司地址	上海市灵石路650-655号
联系电话	021-31266508 13761413968

## 产品详情

[YE-75膜盒压力表](#)的产品介绍:

膜盒压力表适用于测量对铜合金不起腐蚀作用，无爆炸危险的微压和负压。气体广泛应用于锅炉通风和气体管道等设备上，本仪表可以就地安装并现场指示。

YE-75膜盒压力表具有体积小等特点，已批量出口日本等国家。

手机：13761413968 传真：021-56130306 电话：021-31604228

[www.shzdhyb4ch.com](http://www.shzdhyb4ch.com) 联系人：销售部 网址;[www.shhziyi.com](http://www.shhziyi.com)

[www.shhziyi4c.com](http://www.shhziyi4c.com) 邮箱：3468209409@qq.com 融 合 有 道 心 境 致 远

主要技术指标 · 标度范围、精确度等级及重量

型号	标度范围Kpa	精确度等级基	重量kg

	正压	负压	正负压	本误差限 ± %	
YE-75	0~1.6	-1.6~0	-0.8~+0.8	2.5	0.5
YE-100	0~2.5	-2.5~0	-1.2~+1.2		
YE-150	0~4	-4~0	-2~+2		
	0~6*	-6~0	-3~+3		
	0~10*	-10~0	-5~+5		
	0~16*	-16~0	-8~+8		
	0~25*	-25~0	-12~+12		
	0~40*	-40~0	-20~+20		

注：YE-75、100仅生产\*规格

工作位置、环境：仪表垂直安装，工作环境温度-25 ~ 55 ，相对湿度不大于80%，并且周围空气中不含  
有腐蚀仪表的有害气体。

温度影响：使用温度偏离 $20 \pm 5$  时，其温度附加误差不大于 $0.4\%/10$  。

· 导（测）压系统及外壳等主要零件的材质

零件名称	材料牌号
接头	黄铜HPb59-1
膜盒	锡青铜QSn6.5-0.1
齿轮传动机构	铜HPb59-1
表壳、罩壳	冷轧铜板20

#### YE-75膜盒压力表结构原理

仪表由测量系统（包括接头、波纹膜盒等），传动机构（包括拔杆机构，齿轮传动机构），指示部件（包括指针与度）和外壳（包括表壳、衬圈和表玻璃）所组成。

仪表的工作原理是基本波动膜盒在被测介质的压力作用下，其自由端产生相应的弹性变形，再经过拔杆—齿轮传动机构的传动并予放大，由固定于齿轮上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。

#### YE-75膜盒压力表外形尺寸

型号	D	H1	L	d	h	s
YE-75	77	71	14	M16 × 1.5	14	17
YE-100	100	90	20	M20 × 1.5	17	22
YE-150	150	118	20	M20 × 1.5	17	22