

# 多种采样方式智能便携式水质采样器原理

产品名称	多种采样方式智能便携式水质采样器原理
公司名称	崂山区动力伟业环保仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:动力伟业 型号:DL-9000H
公司地址	青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
联系电话	0532-80991908 13375328160

## 产品详情

### HJ/T372-2007多种采样方式DL-9000H智能便携式水质采样器原理

近年来国家对环保问题日益重视，我公司紧随国家政策需求，利用自身技术和创新优势，不断开发出科技含量高、适销对路的环保新产品，包括各种环境安全检测仪器、水质安全检测仪器及气体检测仪器。

作为最专业的环境检测仪器设备生产厂家，我公司生产的各种型号水质采样器深受环保监测部门、污水厂、第三方检测公司、其它直接用户及经销商欢迎，欢迎新老客户选购。

#### 一、HJ/T372-2007多种采样方式DL-9000H智能便携式水质采样器原理描述：

标准：中国环境保护部水质自动采样器技术要求及检测方法（HJ/T372—2007）

集流量测量、水样采集、自动分装于一体的多功能智能型环境监测仪器。具有体积小，方便移动、操作简捷、环保节能等特点。

适用范围：DL-9000H智能便携式水质采样器适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂，对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。

二、HJ/T372-2007多种采样方式DL-9000H智能便携式水质采样器原理特点：1.多种采样程序启动方式：预设时间启动、外部信号触发启动、超标留样启动、即时启动、液位超标触发启动等，满足用户的各种应用。

- 2.多种采样功能：定时定量采样、定流定量采样、流量比例采样、液位比例采样、即时定量采样。
- 3.多种外部信号接入方式，包括4~20mA信号、2路RS232信号、RS485信号与开关量信号接口，方便与在线设备联机运行。
- 4.有管路自动排空功能，样品采集完毕自动排空管路，满足各类水质条件，具有管路预淋洗功能，保证采集到具有代表性的样品。
- 5.自动分装样品，多种多样的样品分装方式。
- 6.具有远程通信功能接口，可远程短信控制启动、远程查询现场状态（选配）。
- 8.丰富的数据查询功能，大容量数据存储，可存储10000条采样记录、2000条报警记录，可查询两年的每小时、每日、每月流量数据，方便用户统计分析。
- 9.具有打印及通信功能，可以将现场数据输出至电脑或者打印机。
- 10.两级密码锁定，两级管理权限，防止非法操作。
- 11.液体传感器检测液体，提高样品采集精度。
- 12.人性化的程序设计，简便快捷的系统操作，从屏幕上可以直接观测到每一样品瓶的样品量。
- 13.选用高可靠蠕动泵和进口蠕动管，使用寿命长，噪音低，维护费用低廉。
- 14.内置大容量锂电池，交直流两用，电池供电可支持连续工作48小时。
- 15.整机体积小、重量轻，具备带定位万向轮，移动方便。

### 三、HJ/T372-2007多种采样方式DL-9000H智能便携式水质采样器原理技术指标:

采样程序：可以预先编制多种采样程序，一键式启动；采样记录：可保存10000条采样记录；  
信息记录：可保存至少2000条信息记录，包括系统断电上电、参数修改、设备故障等信息；

通讯信号接口：两路RS232信号、RS485信号、4-20mA信号、开关量信号；

采样速度：100ml-1200ml/分钟，可调；单次采样量：1ml-9999ml可调；

单次采样间隔：1分钟-9999分钟可调；采样量误差： $\pm 5\%$ ；等比例采样误差： $\pm 10\%$ ；

平行采样管长：0-50米；垂直采样吸程：8米；分瓶个数：1-24个；单瓶容量：1000ml；

工作环境温度： $-20 \sim +60$ ；供电电压：AC，220V 50HZ； $\pm 15\%$ ；DC，+16V锂电池；

外形尺寸：460\*370\*480（单位：mm）；整机重量：20Kg；

流量查询：2年的每小时、每日、每月、每年流量记录；采样启动方式：立即启动、外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、水位超标触发启动等；

电话：13375328160

QQ：3001277533

朱燕

全国统一客服热线：400-878-8287

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址：<http://www.qddlhb.com/>