

YG (B) 631E型汗渍色牢度仪

产品名称	YG (B) 631E型汗渍色牢度仪
公司名称	温州百恩仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百恩仪器 型号:YG (B) 631E
公司地址	浙江省温州市平阳县北港经济开发区
联系电话	0577-63997787 13858822615

产品详情

YG (B) 631E型汗渍色牢度仪

【适用范围】：

用于各类纺织材料和纺织品的耐汗渍色牢度试验和测定各类着色、有色纺织品的耐汗渍、耐水、耐海水色牢度性能，亦可用来做泛黄测试。

【测试原理】：

为了测试试样（织物、纺线或纤维）的耐汗渍色牢度，可以用两种不同的

方法对试样和多纤维布一起进行处理：一种是酸性方法，一种是碱性方法。

样品放置在压重物之下，连接到分隔板，仪器放在烘箱里，由测试人决定时间的长短。在设定的时间后把仪器从烘箱上取下来。从分隔板取下样品后，并放置在烘箱内或培养皿等到干后再评定它们的灰色刻度。

【符合标准】：

耐汗渍：GB3922 AATCC15 ISO105 BS EN E04等

耐海水：GB5714 AATAA107 ISO105 BS EN E02等

耐清水：GB5713 AATCC106 ISO105 BS EN E01等

泛黄度：M&S、Tesco等

【技术参数】：

1、AATCC标准总压重：4.54Kg,ISO/GB

标准总压重：5kg由砝码重量、压板重量组合得到

2、AATCC砝码重量：3.63kg(8LB)

3、ISO/GB砝码重量：4.08kg(9LB)

4、压板重量:0.90kg (2LB)

5、外形尺寸：165 × 75 × 145mm(L × W × H)

6、可同时用于两种测试方法包括美标可欧标。

提供1个不锈钢样品架，可测试容纳20个试样。

(AATCC) 厚测试胶片：21块115 × 60 × 3mm

(ISO/GB) 厚测试胶片21块115 × 60 × 1.5mm

【汗渍测试设备配置】：

以下另外选购

1.耐汗渍精密烘箱一台 (YG (B) 902E型汗渍色牢度烘箱)

2.汗渍试剂一套

3.ISO/BS灰卡一套(GB250评定变色用灰色样卡、GB251评定沾色用灰色样卡)

【汗渍配方】：

汗碱配方：PH：8.0

1.组氨酸盐酸盐、一水：0.5g

2.氯化钠：5g

3.无水磷酸氢二钠：2.5g

汗酸配方：PH：5.5

1.组氨酸盐酸盐、一水：0.5g

2.氯化钠：5g

3.磷酸二氢钠：2.2g配1L水

【灰度等级】：

用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色

5级：可以忽略或没有变化，等同于灰度等级5

4.5级：颜色变化等同于灰度等级4-5

4级：颜色变化等同于灰度等级4

3.5级：颜色变化等同于灰度等级3-4

3级：颜色变化等同于灰度等级3

2.5级：颜色变化等同于灰度等级2-3

2级：颜色变化等同于灰度等级2

1.5级：颜色变化等同于灰度等级1-2

1级：颜色变化等同于灰度等级1