

JX-2000型液氮低温粉碎机

产品名称	JX-2000型液氮低温粉碎机
公司名称	上海狄昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海净信 型号:JX-2000
公司地址	青浦区沪青平公路3841
联系电话	86-0574-28828003 057428828003 13818679950

产品详情

应用：可广泛用于中药、西药、农药、生物、化妆品、食品、饲料、化工、陶瓷等多行业干性物料的超细粉碎需求。

- 1、针对热敏性物料、高韧性物料（如塑料），本机可选配液氮罐用液氮充注到粉碎室进行低温粉碎。
 - 2、液氮低温粉碎可以配合含有液氮泵的液氮容器。
 - 3、使用时，按照如下步骤：a、液氮出口对准投料口，启动粉碎机；b、开启液氮控制开关，液氮流入粉碎罐体后，再进行投料。
 - 4、停止时，按照如下步骤：a、停止投料后约半分钟至一分钟，关闭粉碎机电源；b、关闭液氮控制开关；c、移开液氮罐进行清理。
 - 5、清理时，请戴厚手套，注意防止冻伤。
- 3、特点：（1）细度高，植物性纤维的粉碎细度可达40-100 μm （D98）；硬性、脆性物料的粉碎细度可达12-44 μm （D98）；可充分满足用户对超细粉碎的需求。（2）设计巧，将机械式粉碎、气流式粉碎的优点结合于一体，特殊结构的刀型，极大的扩展了粉碎范围，适应用户对多种物料的粉碎需求。（3）体积小，重量轻，与该级别的其他类型粉碎机相比，大大减小了体积降低了重量，可放置于台面使用，对实验室使用的用户尤为方便。（4）操控性好，该机为连续投料式，接通电源即可，一人便可使用。（5）安全性能好，清理方便，无需过筛，由于采用全密闭结构，操作人员不与粉碎室直接接触。
- 体积(mm)：260×240×460 粉碎量：1-4kg/h 总功率：1.9KW 电压：220V 转速：23000r/min 重量：10kg
纤维性物料粉碎细度：120目-300目 脆性物料粉碎细度：120目-600目

欲了解更多产品详情，欢迎访问：www.tissueyser.com